


# 东莞市祥如电子有限公司

## 生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15		
客户物料编码		客户规格型号	3*10-27UH 0.2线, 铜脚, 15*26, PVC黑色		
祥如物料编码	XR3*10-270K-A	祥如规格型号	XR3*10-270K-A		
送样数量	0PCS	送样日期	2023-10-15		
外观尺寸 mm		A	4.0 MAX	E	26.0±1.0
		B	16.0 MAX		
		C	0.58±0.05		
		D	15.0±1.0		
		标识			
		原理图			
		S	—	—	F



### 绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.20mm	47TS	圈数参考	平整密绕	

### 注意事项

1、电感引脚为铜脚 2、PVC黑色3.5\*16

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	27uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	27.94
直流电阻DCR	0.4Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.21
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC400mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	C5 DRWW3*10 2*7		JIACHENG	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.58mm TC线		HONGRUN	Kg
套管	Φ4*16mm PVC黑色		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

作业流程					
<b>产品包装</b>					

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根

文件编号： CRS-20200105-3090