



# 产品规格书

客戶名稱 :

材质 : **HC-600**

圖號 :

品名 : **XRRH3.5\*6\*1.0**

日期 : **2022-8-19**

## 貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述	符合
----	----

客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*6*1.0
批号			

1 产品标识

XRRH    3.5    \*   6    \*   1.0


1            2            3            4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	3.50	±0.12
B		
C	1.00	±0.12
D	6.00	±0.2
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	40 Ω Min.			
2	100 MHz	85 Ω Min.			

备注：包装方式	测试	审核	批准
每袋10K/每箱100K	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*6*1.0
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) \ Freq. (MHz)	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	10.7	18	46	72	103	165	268	390	680	860	402	245	180	150	130	115



备注	测试	审核	批准
	包装: 每袋10K、每箱100K	李燕	范进

详述	符合
----	----

客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*6*1.0
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件：Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度：25° C      湿度：60%							
1	电阻抗 (Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz			外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)
规格	25 Ω Min	80 Ω Min			3.50 ±0.12	1.00 ±0.12	6.00 ±0.2
1	47.00	104.83			3.50	1.01	6.00
2	46.90	104.11			3.60	0.98	6.01
3	47.10	105.30			3.57	1.05	6.02
4	46.60	103.60			3.56	0.99	6.00
5	46.80	104.00			3.54	0.98	6.01
6	47.20	105.09			3.57	1.05	6.03
7	46.40	104.08			3.55	1.02	6.02
8	46.40	104.22			3.56	0.97	6.00
9	46.70	104.45			3.56	1.03	6.04
10	46.60	104.20			3.54	1.01	6.02
X	46.77	104.39			3.55	1.01	6.015
R	0.8	1.7			0.1	0.08	0.04
备注							

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	李燕	范进	陈荣斌