



生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	6*8-0.5mH±10% 环氧			
祥如物料编码	XRHY6*8-501K-S	祥如规格型号	XRHY6*8-501K-S			
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸 mm			A	8.0 MAX	E	3.0±0.5
			B	11.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	4.5±0.5		
			标识			
			原理图			
			S			
			F			
				STRAT		



正视图 FRONT VIEW

顶视图 TOP VIEW

底视图 BOTTOM VIEW

绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.17mm	139.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至 0.09MPa） 2、本体印字 501 3、起线，收线入磁芯槽口 4、绕线要均匀平整，不能大小边

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	500uH±10%	at 25°C 1KHz/0.3V	TH2829A	500.8
直流电阻DCR	2Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	1.35
饱和电流Isat	L≥L0*90%	350mA max	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
磁芯	H1MP DR2W6*8 2.6-4.5-3		HUAZHONG	K
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
漆包线	QA-1(2UEW)/155 0.15mm		CHANGDA	Kg
涂料	电子包封料/EM-L03308		KANGLONG	Kg

作业流程							
产品包装							

包装代码														
包装标识														
包装物料														
包装尺寸														
包装说明 每袋500PCS														

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20231015-8923