


生产作业书
已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	6*8-1MH 0.15线 环氧			
祥如物料编码	XRHY6*8-102K-L	祥如规格型号	XRHY6*8-102K-L			
送样数量	100pcs	送样日期	2020-08-11			
外观尺寸 mm			A	8.0 MAX	E	3.0±0.5
			B	12.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	10.0 min		
			标识			
			原理图			
				S		
				F		
						* STRAT


绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式	
N1	S	F	2UEW -0.15mm	194.5TS	圈数参考	平整密绕

注意事项

1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至 0.09MPa） 2、本体印字102 3、起线，收线入磁芯槽口逆时针绕制 4、绕线要均匀平整，不能大小边

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	1.0mH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.99
直流电阻DCR	3.5Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	2.30
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC200mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
涂料	电子包封料/EMI-L03308		KANGLONG	Kg
磁芯	H1MP DR2W6*8 2.6-4.5-3		HUAZHONG	K
	锰锌 DR2W6*8 2.6-4.5-3	锰锌	JIAJIARE	K
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
作业流程				

产品包装

包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图
包装示意图

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根