


东莞市祥如电子有限公司

生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15					
客户物料编码		客户规格型号	4*10-65UH 铜脚 引脚10/30MM 线径0.2 磁芯套 黑色UL管16-17mm 长针脚套黑色UL管 外露 6MM					
祥如物料编码	XR4*10-650K-A	祥如规格型号	XR4*10-650K-A					
送样数量	100PCS	送样日期	2020-09-16					
外观尺寸mm			A	5.0 MAX	E	30.0±1.0		
			B	16.0-17.0	F	6.0±1.0		
			C	0.58±0.0.5				
			D	10.0±1.0				
		标识						
		原理图						
								
引脚为铜脚，本体黑色套管								
								
绕线结构表								
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式			
N1	S	F	2UEW-0.2mm	58TS	平整密绕			
注意事项								
1、电感本体加黑色套管，引脚加黑色套管 2、接脚脚长为30.0*30.0mm 3、电感引脚为铜脚 4、产品焊锡后增加拉力测试，引脚拉脱力大于3kg 4、两边引脚根部需点胶								
测试项目	电性范围		测试条件	测试仪器	参考值			
电感量L	65uH+10%-10%		at 25°C 1KHz/1V	TH2829A				
直流电阻DCR	0.52Ω MAX		at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.35			
饱和电流Isat	L≥L0*90%		at 25°C DC 800mA 1KHz/0.25V	TH2829A				
物料	规格型号		备注	生产厂家	用量			
套管	Φ0.6*23.5mm (参考) UL黑色圆管			XINGQI	m			
磁芯	C5 DRWW4*10 2.5*7			JIACHENG	K			
漆包线	2UEW(155) 0.20mm			GANYUE	Kg			
导针	0.58mm TC线			HONGRUN	Kg			
套管	Φ4.5*17.0mm (参考) UL蓝色圆管		黑色套管	WOER	m			
无铅锡	无铅锡条			SONGBEN	Kg			
作业流程								
产品包装								
包装代码								
包装标识								
包装物料								
包装尺寸								
包装说明								
标识示意图			包装示意图					
			制表	黄禾香				
			审核	钟传根				
			确认	黄传根				

文件编号： CRS-20200918-3731