

**生产作业书**
**已量产**

客户编码		发行日期	2022-8-26	
客户物料编码		客户规格型号	3*10-40UH 0.21线, 脚长10*30CP, 加UL套管	
祥如物料编码	XR3*10-400K-A	祥如规格型号	XR3*10-400K-A	
送样数量	20PCS	送样日期	2022-11-29	
外观尺寸 mm			A	4.0 MAX
			B	14.0 MAX
			C	0.6±0.1
			D	10.0±1.0
			标识	
			原理图	
				

**绕线结构表**

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.21mm	53TS	圈数参考	平整密绕	

**注意事项**

1、电感加套管 2、绕线要平整 3. 接脚脚长为30mm\*30mm。

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	40uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	40.16
直流电阻DCR	0.4Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.26
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC300mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
套管	Φ3.0mm*14.0mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ3.5mm UL黑色圆管 机器套			
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
导针	0.60mm CP线		YUNXIN	Kg
磁芯	C5 DRWW3*10 2*7		JIACHENG	K

**作业流程**

产品包装				
包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

**标识示意图**
**包装示意图**

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根

文件编号： CRS-20221202-3008