


东莞市祥如电子有限公司

生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15
客户物料编码		客户规格型号	DRWW3*10-47UH 0.21线
祥如物料编码	XR3*10-470K-A	祥如规格型号	XR3*10-470K-A
送样数量	0PCS	送样日期	2023-10-15
外观尺寸 mm		A	4.0 MAX
		B	16.0 MAX
		C	0.6±0.1
		D	62.0±2.0
		标识	
		原理图	
		S	F



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.21mm	44.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、电感加套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	47uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	47.32
直流电阻DCR	0.5Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.28
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC400mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
套管	Φ3.5*14.0mm 黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
导针	0.60mm CP线		YUNXIN	Kg
磁芯	C5 DRWW3*10 2*7		JIACHENG	K

作业流程							
产品包装							

包装代码							
包装标识							
包装物料							
包装尺寸							
包装说明							

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根

文件编号： CRS-20200520-3338