


**生产作业书**
**已量产**

客户编码		发行日期	2023-10-15		
客户物料编码		客户规格型号	MgX-4*10*2.5-150K-0.30-LS-CP-01		
祥如物料编码	XR4*10-150K-A	祥如规格型号	XR4*10-150K-A		
送样数量	0PCS	送样日期	2023-10-15		
外观尺寸mm		A	5.0 MAX	E	9.0±1.0
		B	12.0 MAX		
		C	0.6±0.1		
		D	9.0±1.0		
		标识			
		原理图			
		S	—	—	F


**绕线结构表**

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.30mm	28.5TS	圈数参考	平整密绕	

**注意事项**

- 1.电感不须穿套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	15uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	HK-100	15.32
直流电阻DCR	130mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	HK-100	85.6
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC1A 1KHz/1V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
漆包线	2UEW(155) 0.30mm		GANYUE HENGXING	Kg
磁芯	C5 DRWW4*10 2.5*7		JIACHENG	K

**作业流程**

产品包装				
包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

**标识示意图**
**包装示意图**

制表	黄禾香
审核	黄传根
确认	黄传根