



## 生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	6*8L 5.6MH 环氧包封			
祥如物料编码	XRHY6*8-562K-L	祥如规格型号	XRHY6*8-562K-L			
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸mm			A	8.0 MAX	E	3.0±0.5
			B	12.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	15.0±2.0		
			标识			
			原理图			



### 绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.10mm	450.5TS	圈数参考	平整密绕	

### 注意事项

- 1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至0.09MPa） 2、本体不印字 3、起线，收线入磁芯槽口逆时针绕制  
4、绕线要均匀平整，不能大小边

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	5.6mH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	5.54
直流电阻DCR	16Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	HK-100	13.64
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC80mA 1KHz/1V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	C4 DR2W6*8 2.6-4.3-3	镍锌材质	JIACHENG	K
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE HENGXING	Kg
涂料	电子包封料/EM-L03308		KANGLONG	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg

### 作业流程

产品包装				
包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	黄禾香
确认	黄禾香