


生产作业书
已量产

客户编码		发行日期	2020-04-09		
客户物料编码		客户规格型号	5*12-4uH 0.5线		
祥如物料编码	XR5*12-4R0K-A	祥如规格型号	XR5*12-4R0K-A		
送样数量	50PCS	送样日期	2020-04-07		
外观尺寸 mm		A	6.5 MAX		
		B	17.0±1.0		
		C	0.6±0.1		
		D	62.0±2.0		
		标识			
		原理图			
		S	—	—	F


绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.50mm	13.6TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、产品磁芯中柱须使用 3.0mm。 2. 使用少字套管。

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	4uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	HK-100	4.1
直流电阻DCR	40mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	HK-100	21
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC4A 1KHz/0.3V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	C5 DRWW5*12 3*8		JIACHENG	K
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
套管	Φ5*18mm UL黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg

作业流程					
产品包装					

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图
包装示意图

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根

文件编号： CRS-20200426-3286