



特点

- 工作温度范围：-40℃~85℃
- 小型产品，+85℃ 2000 小时
- 符合 REACH、RoHS 指令

应用



- 备份视频、音频、摄像机、电视、打印机、摄像机、电话、汽车音响、电表、玩具、电脑、笔记本电脑、电饭煲、家庭网络等。



型号编码					
CBSV	3R6	224	H	E	**
系列编码	额定电压	容量编码	脚型	环保	特殊编码

规格参数 / 产品尺寸

项目	性能	
工作温度	-40℃ to +85℃	
容量范围	0.22F	
容量误差	- 20% to + 80% (@25℃)	
额定电压	3.6 VDC	
标称容量和内阻	标称容量(F)	0.22
	标称内阻(Ω)	75
温度特性	在最高或最低温度时： 容量变化：+25℃时初始测量值的 ±30% 以内（在-40℃） 内阻变化：+25℃时初始测量值的±700%以内（在-40℃）	
耐久性 (在最大工作温度@3.6V)	2000 小时后： 容量变化：初始规定值的±30% 内阻变化：初始规定值的 4 倍以内	
保质期	在 25℃无负载条件下储存 2 年，电容器应满足规定的耐久性极限。	

V-TYPE**H-TYPE**

单位: mm

产品数据表

型号	工作电压(V)	容量(F)	V-TYPE(mm)		
			ΦD	H	P
CBSV3R6224VF-ZJN	3.6	0.22	10.0	11.0	5.0

型号	工作电压(V)	容量(F)	H-TYPE(mm)		
			ΦD	H	P
CBSV3R6224HF-ZJN	3.6	0.22	10	4.5	10.0

安全注意事项:

- 请勿对产品或端口施加外力，如扭、弯、推、敲等，可能导致产品或端口脱落，造成断路、短路或液体泄露。
- 在粘合剂固化炉中加热时，请勿使电容器过热。详细信息请参见双电层电容器使用注意事项。