

1. 跷板开关型号ROCKER SWITCH MODEL SS11-BBIWG-R30-R
2. 快插端子QUICK CONNECTOR TYPE;
单刀双掷 (SINGLE POLE DOUBLE THROW);
3. 额定值RATING: 16A 125/250VAC (UL;C-UL);
12A 125/250VAC (UL;C-UL);
16(4)A 250V~T125/55(ENEC17;NEMKO;CQC;CB)

UL APPROVAL FILE NO.:E153399

ENEC CERTIFICATE NO.:NO3715

NEMKO CERTIFICATE NO.:P09211556/A1

CQC CERTIFICATE NO.10002049681

CB CERTIFICATE NO.:NO62986/A2



4. 柄的颜色ACTUATOR COLOR: 黑色BLACK

基座的颜色HOUSING COLOR: 黑色BLACK

5. 柄的印字形式ACTUATOR PRINTING: "I" 白色WHITE COLOR


6. 所有部件均使用环保材料

ALL MATERIALS USE IN CONFORMIY WITH THE RoHS DIRECTIVE






TEL: 0769-82310511-867

PANEL CUTOUT DIMENSION



PANEL THICKNESS	X	Y
0.8~1.2mm	19.2 ⁺⁰ _{-0.1} mm	12.9 ^{+0.1} ₋₀ mm
1.3~2.0mm	19.4 ⁺⁰ _{-0.1} mm	12.9 ^{+0.1} ₋₀ mm
2.1~2.5mm	19.8 ⁺⁰ _{-0.1} mm	12.9 ^{+0.1} ₋₀ mm



修正 REVISION	說明 DESCRIPTION	修订者 REVISED BY	SPECIFICATION				公差 TOLERANCES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.±0.3/0.05,ANG.±2°			
④			製 圖 DRAWN BY	設 計 DESIGNED BY	校 對 CHECKED BY	核 准 APPROVED BY	單 位 UNIT	mm	機種名稱 MODEL NAME	ROCKER SW	機種編號 MODEL NO.	SS11-BBIWG-R30-R
③			④	③	②	①	比 例 SCALE	2/1	六 鈞 電 子 五 金 有 限 公 司 LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.			
②			③	②	①	④	日 期 DATE	2016.12.26				
①			②	①	④	③						