


桥接条版本修订页

(Short Connection revised version of page)

序号 (No.)	版本 (Version)	更改内容 (Changes to the Content)	更改日期 (Change Date)
1	A	新归档 (New Archive)	2021-6-3
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、型号 (Type): JFB 10-6 (参考图 Reference Picture)

二、图形 (Drawing)



外形尺寸 (Shape Dimension)

公差 (Tolerance)

>200	±1.20
>120	±1.00
>30~120	±0.60
>6~30	±0.40
>0~6	±0.25

三、BOM 表 (BOM Table)

序号 (No.)	名称 (Name)	材质 (Material)	表面处理 (Surface Treatment)	数量 (Amount)
(1)	桥接件 (Bridge)	黄铜 (Copper)	镀锡 (Tin Plating)	1
(2)	螺钉 (Screw)	黄铜 (BRASS)	镀镍 (Nickel Plating)	10

四、技术参数 (Technical Data):

螺钉扭矩 (Screw Torque):

电气参数 (Range Parameters):

五、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature): $-40^{\circ}\text{C}\sim+120^{\circ}\text{C}$

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa \sim 80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5% \sim 95%

污染等级 (Contamination Class): III

六、适用标准 (Applicable Standards):

IEC 998-2-1 IEC 947-7-1

UL 1059 UL 486E

七、包装方式 (Packaging):

密封包装 (Seal Packaging)