







30090010012



■ 3.60 ± 0.10



## 内容绝密

常州市艾迈斯电子有限公司版权所有,未经常州市艾迈斯电子有限公司授权许可,此文件不可复印、外泄,如有反将追究其法律责任!

## 技术要求:

1. 表面光洁, 无加工污物及毛刺;
2. 字迹、logo清晰, 有穴位号;
3. 关键尺寸“▲”, 重要尺寸“■”, 参考尺寸“(-)”;
4. 未注尺寸公差按GB / T14486-2008 MT5;
5. 耐焊性及可焊性符合GB/T5095.6要求;

					视图角		AS150U-M 黄色镀金 成品			30090010012				
					设计						阶段标记		表面积	重量
					标准化						S	A	B	C
					工艺						共 1 张 第 1 张			
旧底图总号					审核									
底图总号					批准						版本	V00		常州市艾迈斯电子有限公司
签字					替代						替代	/		CHANGZHOU AMASS ELECTRONICS CO., LTD.
尺寸	mm													
日期	mm <sup>2</sup>													
重量	g	ECR	标记	变更内容	变更人	日期	日期	日期	日期	日期				