




LOC	DIST	REVISIONS					
AI	-	P	LTR	AENDERUNGEN	DATE	DWN	APVD
PROJEKT NR.:				DESCRIPTION			
EGATN05129		A		NEW DRAWING	20AUG2007	CG	CE



NOTES
Bemerkungen

- 1 TYCO ELECTRONICS LOGO
TYCO ELECTRONICS Logo
- 2 TYCO ELECTRONICS NUMBER
TYCO ELECTRONICS Nummer
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 5 FITS TO TYCO ELECTRONICS RECEPTACLE HOUSING 1703399
Passend zu TYCO Electronics Buchsengehäuse 1703399
- 6 FITS TO CORRUGATED TUBE NW 17
Passend für Wellrohr NW 17
- 7 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schüttgut im Versandkarton
- 8 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TYCO ELECTRONICS WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von Tyco Electronics
- 9 WARPAGE UP TO 1 mm ALLOWED
Verzug bis zu 1 mm zugelassen

1703402-1	A	PA66	BLACK schwarz	COVER Abdeckung	1
TYCO ELECTRONICS ORDER-NO. Tyco Electronics Bestell-Nr.	REV.	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TICO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION MUST BE CONTACTED FOR THE LATEST EDITION DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AM INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FÜHRSCHEITT SCHRITT SIND VORBEREITET. FÜR DAS LETZTE EDITIONSÄNDERUNGSSCHRITT ERHEBEN SICH AM ANFANG		DWN 17AUG2007 C. Goetz CHR 20AUG2007 F. Eltrop APVD 20AUG2007 Ch. Fierwein		Tyco Electronics GmbH 64625 Bensheim (Germany)	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEIN TOLERANZEN:		NAME COVER 90 DEGREE, 24POS. Abdeckung 90 Grad, 24pol.	
		1. PLC ACC. TO ISO 8015 1. PLC ACC. TO DIN 16901-140 2. PLC 3. PLC 4. PLC ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE			
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle		WEIGHT GEWICHT 9g		SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNG-NR. C-1703402	
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE/MASSSTAB 2:1 SHEET BLATT 1 OF 1 REV A	