

技术参数

测量功能		
测试参数		L-Q, C-D, R-Q, Z -Q
基本准确度		0.25%
等效电路		串联, 并联
量程方式		自动, 保持
触发方式		内部
测试速度(1kHz) (次/秒)		快速:12, 中速:5.1, 慢速:2.5
校准功能		开路 / 短路, 扫频清零
测试端配置		5端
测试信号		
测试信号频率		100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, $\pm 0.01\%$
输出阻抗		100 Ω
测试信号电平		0.3Vrms, 1Vrms
测量显示范围		
Z , R		0.1 m Ω — 99.99 M Ω
C		0.01pF — 99999 μ F
L		0.01 μ H — 99999H
D		0.0001 — 9.9999
Q		0.0001 — 9999.9
显示		
显示方式		直读, 带背光大字符LCD显示
显示器		主、副参数: 5位
一般技术指标		
工作温度、 湿度		0℃-40℃, $\leq 75\%$ RH
电源 要求	电压	198V-242V
	频率	47.5Hz-63Hz
功耗		≤ 20 VA
体积		310(W) $\times$ 108(H) $\times$ 375(D)
重量		3.7kg