



樣品承認書

客戶名稱 :

材質 :

圖號 :

品名 : **XRRH12*15*7.2**

日期 : **2021-12-13**

貴公司確認

承認

暫時承認,修改如下

不承認,原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題,煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
----	--	--	----

客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH12*15*7.2
批号			

1 产品标识

XRRH 12 * 15 * 7.2
 1 2 3 4




- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	12.00	±0.3
B		
C	7.20	±0.3
D	15.00	±0.5
E		
F		
G		
H		
I		


3. 电气性能测试指标

No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	40 Ω Min.			
2	100 MHz	85 Ω Min.			

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH12*15*7.2
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) \ Freq. (MHz)	1	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	5	15	32.4	49.3	78.9	111	167	241	372	623	556	297	193	144	120	95.2	77.81



详述			符合
客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH12*15*7.2
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪

测试条件：Ø 0.65mm*120mm*0.5TS

温度：25° C 湿度：60%

1	电阻抗 (Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)	
规格	40 Ω Min	85 Ω Min		12.00 ±0.3	7.20 ±0.3	15.00 ±0.5	
1	49.43	112.68		12.02	7.31	15.13	
2	49.72	110.67		11.98	7.28	15.03	
3	49.15	110.71		11.95	7.31	15.18	
4	49.31	109.10		11.91	7.28	15.08	
5	50.03	112.63		11.96	7.31	15.11	
6	50.65	113.83		11.95	7.28	15.18	
7	49.44	111.99		11.98	7.29	15.08	
8	49.12	113.07		11.94	7.29	15.14	
9	48.71	110.98		11.89	7.31	15.01	
10	50.39	110.82		11.95	7.27	15.10	
X	49.60	111.65		11.95	7.29	15.1	
R	1.94	4.7		0.13	0.04	0.13	

备注