D-PT2.5



技术要求：

1 未注半径为工艺圆角
2 未注公差尺寸的极限偏差按GB1804.IT14 要求。
3 商标图案参照商标图要求，均按图示要求制造，字迹要清晰，排列整齐。
4 产品表面光洁、无缩水。
5 塑件内形腔无飞边、无堵料等现象。

单位：mm

序号	名称	材质	表面状态	备注
	塑件	PA	灰色	UL94-V0

			D-PY2.5						
设 计		图样标记	比例	质量	硬度	规格	件数	视角	
标准化									
审 核		共 张	第 张		TOPONELEC				
工 艺									
批 准									