




ROHS



技术参数

1. 使用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: $260\pm 50\text{gf}$;
7. 使用寿命: 5~7万次;
8. 开关的行程尺寸为 $0.25\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。

单位: mm		对应尺寸			
型号	H	L	型号	H	L
TC-661.5K-4.3	4.3	3.15	TC-661.5K-12.5	12.5	11.35
TC-661.5K-4.5	4.5	3.35	TC-661.5K-13.0	13.0	11.85
TC-661.5K-5.0	5.0	3.85	TC-661.5K-13.5	13.5	12.35
TC-661.5K-5.5	5.5	4.35	TC-661.5K-14.0	14.0	12.85
TC-661.5K-6.0	6.0	4.85	TC-661.5K-14.5	14.5	13.35
TC-661.5K-6.5	6.5	5.35	TC-661.5K-15.0	15.0	13.85
TC-661.5K-7.0	7.0	5.85	TC-661.5K-15.5	15.5	14.35
TC-661.5K-7.5	7.5	6.35	TC-661.5K-16.0	16.0	14.85
TC-661.5K-8.0	8.0	6.85	TC-661.5K-16.5	16.5	15.35
TC-661.5K-8.5	8.5	7.35	TC-661.5K-17.0	17.0	15.85
TC-661.5K-9.0	9.0	7.85	TC-661.5K-18.0	18.0	16.85
TC-661.5K-9.5	9.5	8.35	TC-661.5K-19.0	19.0	17.85
TC-661.5K-10.0	10.0	8.85	TC-661.5K-20.0	20.0	18.85
TC-661.5K-10.5	10.5	9.35	TC-661.5K-21.0	21.0	19.85
TC-661.5K-11.0	11.0	9.85	TC-661.5K-22.0	22.0	20.85
TC-661.5K-11.5	11.5	10.35	TC-661.5K-23.0	23.0	21.85
TC-661.5K-12.0	12.0	10.85	TC-661.5K-29.0	29.0	27.85



CAD设计	已审核(√)					
	机架	1	铁皮 T=0.5	Cu/Ep: CuSn2		
CAD绘图	散件	1	H62Y T=0.3	Cu/Ep: Ag2		
	底座	1	PPA 黑色	更改文件号 数量 文件号 签字 日期		
旧版图总号	簧片	1	复银铜带 T=0.1	设计 王振钊 17.06.13		
签字	盖板	1	冷轧钢带 T=0.3	审核 李攀进 17.06.13		
	帽头	1	PPA 黑色	等 级 C 级		
日期	名称	数量	材料	借用作件		
序号				借用作件		
				工艺 标准化		
				批准 罗观彬 17.06.13		
				轻触开关		
				未注公差 (±)		
				TC-6615K-12.5-260		
				阶段 标记 重量(g) 比例		
				第 1 页 共 1 页		
				深圳市富港科技有限公司		