




SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



SEZ. PARZIALE (PARTIAL SEC.) A-A

AREA DI CONTATTO
(CONTACT AREA)

ZONA A SALDARE SU C.S.
(SOLDER AREA)

NOTE (NOTES)

- 1 FINITURA (FINISH): 3-5 μm TIN OVER 1.27 μm NICKEL
- 2 FINITURA (FINISH): DORATO 0.4 μm NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5 μm NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3 μm DI NI. (DUPLEX PLATED 0.4 μm GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5 μm TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3 μm NICKEL).
- 3 FINITURA (FINISH): DORATO 0.8 μm NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5 μm NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3 μm DI NI. (DUPLEX PLATED 0.8 μm GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5 μm TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3 μm NICKEL).

- 4 MATERIALI (MATERIALS):
 - BLOCCHETTI: POLIESTERE AUTOESTINGUENTE UL94V-0, COLORE NERO. (HOUSINGS: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR BLACK).
 - TIN AND GOLD PLATED CONTACTS: BRASS

- 5 OBSOLETO (OBSOLETE)

6) SPECIFICA DI PRODOTTO : 108-20025
(PRODUCT SPECIFICATION : 108-20025)

7) Ø FORI RACCOMANDATO SU PCB: 1.1 ± 0.2, 0.75 MIN. AMMESSO SOLO PER 2 POS.
(RECOMMENDED PCB HOLES DIA: 1.1 ± 0.2, 0.75 MIN. ADMITTED FOR 2 POS. ONLY)

58.5	53.34	5	280383-3	280383-2	280383-1	22
40.7	35.56	5	280382-3	280382-2	280382-1	15
33.1	27.94	5	280523-3	280523-2	280523-1	12
28.0	22.86		280381-3	280381-2	280381-1	10
25.4	20.32	5	280511-3	5 280511-2	280511-1	9
22.9	17.78		280380-3	280380-2	280380-1	8
17.8	12.70		280379-3	280379-2	280379-1	6
12.7	7.62		280378-3	280378-2	280378-1	4
7.7	2.54		280377-3	280377-2	280377-1	2
D	B		NUMERO (PART NUMBER) 3	NUMERO (PART NUMBER) 2	NUMERO (PART NUMBER) 1	NO. POS.

CUSTOMER DRAWING
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION 19

TOLLERANZE: SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO
(TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED)

± 0.3

ANGOLI
(ANGLES)

± 2°

DIS. (DR.) G. CAMPIA
12 FEB 90

CONT. (CHK)

APP. (APP.)

MATERIALI (MATERIALS)

VEDERE NOTA (SEE NOTE) 4

SCALA
(SCALE)

5:1

TE Connectivity

DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPMODU II HEADER
ASS. IES, R. ANGLE, SINGLE ROW

LOC. SIZE NUMERO
(DWG NO)

I A3 C-280377

REV.

S2

FOGLIO
(SHEET)

1 DI 1

S2

NOTE 1 UPDATED TO ADD NICKEL
UNDERLAYER

KJK

10AUG
2016

DIS. (DR)

DATA

APP. (APP.)

REV.

S2

FOGLIO
(SHEET)

1 DI 1