

1SMA4728A~1SMA4777A

Rev.B Jun.-2021

描述 / Descriptions

稳压二极管，SMA 封装

Silicon Planar Zener Diodes, SMA package

特征 / Features

总功耗：最大不超过 1.0W，齐纳反向电压宽：3.3~330V，小型塑料包装适合表面安装设计。无卤产品。

Total power dissipation: Max. 1.0W, Wide zener reverse voltage range 3.3V to 330V, Small plastic package suitable for surface mounted design. HF Product.

用途 / Applications

1W 功耗，自动贴片组装。

1W power dissipation, automated assembly processes.

内部等效电路 / Equivalent Circuit




引脚排列 / Pinning



PIN	DESCRIPTION
1	Cathode
2	Anode

The recommended mounting pad size



印章代码 / Marking

见印章说明。See Marking Instructions.

1SMA4728A~1SMA4777A

Rev.B Jun.-2021



DATA SHEET

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
power dissipation at TL=75°C	P _D	1.0	W
Forward Voltage at IF = 200 mA	VF	1.2	V
Junction Temperature Range	T _J	- 55 to + 150	°C
Storage Temperature Range	T _{STG}	- 55 to + 150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

Type7 (note1)	Marking (note1)	Zener Voltage Range (note2)				Dynamic Impedance	Reverse Current		Admissible Zener Current
		V _{ZT} (at I _{ZT})			at I _{ZT}	Z _{ZT} (at I _{ZT})	I _R	at V _R	
		Min (V)	Nom (V)	Max (V)	(mA)	Max (Ω)	Max(μA)	(V)	I _{ZM} (mA)
1SMA4728A	728A	3.10	3.3	3.50	75	10	100	1	285
1SMA4729A	729A	3.40	3.6	3.80	69	10	100	1	263
1SMA4730A	730A	3.70	3.9	4.10	64	9.0	50	1	243
1SMA4731A	731A	4.06	4.3	4.56	58	9.0	25	1	219
1SMA4732A	732A	4.50	4.7	4.93	53	8.0	10	1	203
1SMA4733A	733A	4.84	5.1	5.36	49	7.0	10	1	186
1SMA4734A	734A	5.32	5.6	5.92	45	5.0	10	2	170
1SMA4735A	735A	5.86	6.2	6.51	41	2.0	10	3	154
1SMA4736A	736A	6.46	6.8	7.18	37	3.5	10	4	140
1SMA4737A	737A	7.12	7.5	7.88	34	4.0	10	5	127
1SMA4738A	738A	7.79	8.2	8.67	31	4.5	10	6	116
1SMA4739A	739A	8.60	9.1	9.59	28	5.0	10	7	104
1SMA4740A	740A	9.50	10	10.5	25	7.0	10	7	95
1SMA4741A	741A	10.4	11	11.6	23	8.0	5	8	86
1SMA4742A	742A	11.4	12	12.6	21	9.0	5	9	79
1SMA4743A	743A	12.4	13	14.1	19	10	5	10	71
1SMA4744A	744A	13.8	15	15.8	17	14	5	11	63
1SMA4745A	745A	15.2	16	17.1	16	16	5	12	58
1SMA4746A	746A	16.8	18	19.2	14	20	5	13	52
1SMA4747A	747A	19.0	20	21.2	13	22	5	15	47

1SMA4728A~1SMA4777A

Rev.B Jun.-2021



蓝箭电子
BLUE ROCKET ELECTRONICS

DATA SHEET

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)


Type (note1)	Marking (note1)	Zener Voltage Range (note2)				Dynamic Impedance	Reverse Current		Admissible Zener Current
		VZT (at IZT)			at IZT	ZZT(at IZT)	IR	at VR	
		Min (V)	Nom (V)	Max (V)	(mA)	Max (Ω)	Max(μ a)	(V)	
1SMA4748A	748A	20.8	22	23.3	12	23	5	17	43
1SMA4749A	749A	22.8	24	26.0	11	25	5	18	38
1SMA4750A	750A	25.3	27	28.9	9.5	35	5	21	35
1SMA4751A	751A	28.2	30	32.0	8.5	40	5	23	31
1SMA4752A	752A	31.3	33	34.9	7.5	45	5	25	28
1SMA4753A	753A	34.2	36	37.9	7.0	50	5	27	26
1SMA4754A	754A	37.2	39	41.5	6.5	60	5	30	24
1SMA4755A	755A	40.9	43	45.6	6.0	70	1	32	22
1SMA4756A	756A	44.9	47	49.8	5.5	80	1	35	20
1SMA4757A	757A	48.6	51	54.0	5.0	95	1	38	18
1SMA4758A	758A	53.6	56	58.8	4.5	110	1	42	17
1SMA4759A	759A	58.9	62	65.6	4.0	125	1	47	15
1SMA4760A	760A	64.6	68	71.7	3.7	150	1	52	14
1SMA4761A	761A	71.2	75	78.8	3.3	175	1	56	12
1SMA4762A	762A	77.9	82	87.0	3.0	200	1	62	11
1SMA4763A	763A	86.0	91	96.0	2.8	250	1	69	10
1SMA4764A	764A	95.0	100	105	2.5	350	1	76	9.5
1SMA4765A	765A	104	110	116	2.3	450	1	84	8.6
1SMA4766A	766A	114	120	127	2.0	550	1	91	7.8
1SMA4767A	767A	125	135	142	1.9	700	1	100	7.0
1SMA4768A	768A	140	150	157	1.7	900	1	110	6.3
1SMA4769A	769A	155	165	172	1.6	1100	1	120	5.8
1SMA4770A	770A	170	180	191	1.4	1200	1	135	5.2
1SMA4771A	771A	189	200	211	1.2	1400	1	150	4.7
1SMA4772A	772A	209	220	231	1.0	1600	1	165	4.3
1SMA4773A	773A	229	240	251	1.0	1800	1	180	3.9
1SMA4774A	774A	249	260	271	1.0	2000	1	190	3.7
1SMA4775A	775A	269	280	291	1.0	2100	1	205	3.4
1SMA4776A	776A	289	300	315	1.0	2300	1	230	3.1
1SMA4777A	777A	313	330	346	1.0	2500	1	250	2.8

1) V_{ZT} is tested with pulses (20 ms)




电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

Fig.1 Maximum Continuous Power Derating




外形尺寸图 / Package Dimensions

SMA





印章说明 / Marking Instructions



说明：

728A : 为型号代码

***** : 为生产批号追溯码，第 1 个*为年月代码，后面 3 个*为当月小批号代码


Note:

728A : Product Type Code

***** : Lot No. Code , The 1st * means:YM Code , The last 3 * means:little Lot
No Code



回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 150 ~ 180°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SMA	5000	2	10000	7	70000	13" ×12	336X336X40	380X335X366

使用说明 / Notices