


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder ververvielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.





Nur zur gestempelten oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen den Änderungsbedingungen und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Nur Einsatz dargestellt!
/view only insert!



2:1

Anschlussplan /connecting diagram		Ⓢ
Einsatz / insert	Kabel / cable	
1	weiß / white	
2	schwarz / black	
3	rot / red	
4	grün / green	
Prüfspannung: 875 V AC für 500ms /test voltage for 500ms		

empfohlene Abisolierlänge
/recommended cable preparation



1 = Prüfmaß

C00 707 100 040 018	5000±15	5025
C00 707 100 040 017	3000±15	3025
C00 707 100 040 016	2000±10	2025
C00 707 100 040 015	1500±10	1525
C00 707 100 040 014	1000±10	1025
C00 707 100 040 013	500±5	525
Zeichnungs-Nr.	Länge "L" /length "L"	Schneidlänge /cutting length

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00043479			
								CAD-Nr.:	00043482		Bl.:	
				2009	Tag	Name		Benennung:				Maßstab:
				Bearb. 07.09.		T.Brand		Stecker konf.				5:1
				Gepr.								
				Norm.								
b	-----	11.01.10	T.Brand			Zeichnungs Nr.:		C00 707 100 040 013				Vervielf.
a	-----	07.12.09	Staudinger									
Aend. zust.	Aend. Mitt	Datum	Name	otto dunkel gmbh		Ersatz fuer:						Nr.