




技术要求:

- 1 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。
- 1.1 特性阻抗:50Ω;
- 1.2 适用频率范围:433MHz, VSWR<2.5;
- 2 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 3 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污;镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 4 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ☒RoHS; ☐HF; ☐SONY SS-00259; ☐OTHERS

*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H450

3	2SBKG1400	天线杆套, 12.00*L80.00, TPEE, 黑色	1	---		
2	2YT025	天线振子, 弹簧	1	---		
1	2LC15PM015	SMA公头公针, 直头, H8.00*L18.00, 黄铜镀镍	1	---		
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS		
GENERAL TOLERANCE: LINEAR: X ±1.00 X.X ±0.50 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.01 ANGLE: X° ±4.00° X.X° ±3.00° X.XX° ±2.00° X.XXX° ±1.00°		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司				
FILE NAME: 产品图		TITLE: 433MHz天线, 外置直连式; 杆套, OD12.0*L80.00mm, 黑色; SMA公头公针, 直头, 镀镍				
ENG/DATE: XIU HE/20.07.26						
CHE/DATE: .		P/N: 3D1403BK00-001				
APP/DATE: .		UNIT: mm		SCALE: 1:1	REVISION: AO	SHEET: 1/1