



技术参数

1. 额定电流: 50mA 12V DC
2. 接触电阻: 100毫欧
3. 按 力: 260±50gf
4. 行 程: 0.2±0.05mm
5. 绝缘电阻: 100兆欧
6. 抗电强度: 100v 50Hz 1Min
7. 寿 命: 10万次





电器原理图

P C B 参考图

技术要求:

1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100MΩ max 。操作温度-30° +85° , 使用寿命100,000次。操作力: 160gf±50gf.
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

PAPT NO	TS1185AD-X-X
Operating Force	160 : 160gf ; 260 : 260gf
Height	20 : 2.0mm 25:2.5mm
	30 : 3.0mm



序号	名 称	料 号	材 料	数量	备注
F	盖板		不锈钢0.15	1	酸洗
E	按钮		LCP 黑	1	
D	防水膜		0.05	1	
C	簧片		进口不锈钢复银	2	
B	底座		LCP 黑	1	
A	卡件		磷铜	1	镀银

		new		2015/5/3		A		瀚源	
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.		REV.			
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER			SCALT: 1/2			SCALE: 3:1
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	TS1185AD-X-X		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:		X.	±0.25
			MODEL NAME	TS1185AD-X-X				X.x	±0.20
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		ANGULAIR		X.xx	±0.15
						FILE.NO.		±3	