







SPECIFICATIONS

- 1• Current Rating: 3A AC, DC
- 2• Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3• Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4• Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5• Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6• Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7• Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XHB-2A-0-05	2.50	7.50	6.00
3	HC-XHB-3A-0-05	5.00	10.00	8.50
4	HC-XHB-4A-0-05	7.50	12.50	11.00
5	HC-XHB-5A-0-05	10.00	15.00	13.50
6	HC-XHB-6A-0-05	12.50	17.50	16.00
7	HC-XHB-7A-0-05	15.00	20.00	18.50
8	HC-XHB-8A-0-05	17.50	22.50	21.00
9	HC-XHB-9A-0-05	20.00	25.00	23.50
10	HC-XHB-10A-0-05	22.50	27.50	26.00
11	HC-XHB-11A-0-05	25.00	30.00	28.50
12	HC-XHB-12A-0-05	27.50	32.50	31.00
13	HC-XHB-13A-0-05	30.00	35.00	33.50
14	HC-XHB-14A-0-05	32.50	37.50	36.00
15	HC-XHB-15A-0-05	35.00	40.00	38.50

Ordering Information



			GENE RL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产 品 名 称 TITLE	XHB (2.50) 单排带扣 直针	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产 品 料 号 PART NO.	HC-XHB-NA-0-05	单 位 UNITS	mm
序 号 No.	变 更 内 容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1