


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材
1	红色
2	黑色
3	白色
4	蓝色
5	绿色
6	紫色
7	黄色
8	橙色
外壳	屏蔽



3. Final examination(成品检查)

- 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致.
- 外观:a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100%测试, DC300V, 绝缘 ≥ 20MΩ, 导通电阻 < 1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试.

序列号	名称	规格	数量	备注
1	母头	AX. ZLN. M12. P08. MPL	1PCS	
2	线缆	26AWG (ø1mm 7/0.14TS) *8C(蓝/绿/紫/黄/橙/红/黑/白) + 铝箔+屏蔽编织黑色PVC/半雾面 ø6.0	1PCS	裁线长度: 1000mm

					DRAWING NO.	RVE.
					AX. ZLN. M12. P08. MPL.	A0
					PBA26L1000. T5	
					UNIT	
					SCALE	Free
					PAGE	1 OF 1
RVE.	DESCRIPTION	DATE				
DESIGNED		DATE				
CHECKED		DATE				
APPROVED		DATE				