



# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRPB1014-123M-S

我司品名:

OUR PART NAME

屏蔽工字电感

送样日期:

DATE SAMPLES

数 量:

0PCS

QUANTITY

### 制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED

### 客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: 屏蔽工字电感 10\*14 12mH ±20% 脚长5mm

检查結果:  合格  不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT    ACCEPT    REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司，本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路 36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com



祥如电子  
XIANGRU ELECTRONICS

# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-06-26
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	屏蔽工字电感10*14 12mH ±20% 脚长5mm
我司物料编号 OUR PART NO	XRPB1014-123M-S	我司品名 OUR PART NAME	屏蔽工字电感


## 修订记录 Revision record

产品承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-06-26
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	屏蔽工字电感 10*14 12mH ±20% 脚长5mm
我司物料编号 OUR PART NO	XRPB1014-123M-S	我司品名 OUR PART NAME	屏蔽工字电感


外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm



标识 Marking	123
------------	-----

原理图 Schematic Diagram



绕线结构表 Winding Structure Diagram

绕组 WINDING	起始 S	结束 F	漆包线 WIRE	圈数 TURNS		绕制方式 WINDINGWAY		
N1	S	F	2UEW-0.15mm	297.5TS	圈数参考	平整密绕		

注意事项 Matters needing attention:

- 起线、收线入磁芯槽口
- 套管包住磁芯顶部，底部平齐磁芯
- 电感屏蔽罩内底部和针脚端点胶与屏蔽固定
- 顶部印字：123



# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-06-26
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	屏蔽工字电感10*14 12mH ±20% 脚长5mm
我司物料编号 OUR PART NO	XRPB1014-123M-S	我司品名 OUR PART NAME	屏蔽工字电感

### 电性参数 Electrical parameters

测试项目 TEST PROJECT	电性范围 SPEC	测试条件 TEST FREQ	测试仪器 TEST STRUMENTS
电感量L	12mH±20%	at 25°C 1KHz/1V	TH2829A
直流电阻DCR	9.5Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC 50mA 1KHz/0.25V	TH1772B

### 测试报告 The test report

测试项目 Test project	电性范围 Spec	测试结果 Test result				
		1	2	3	4	5
电感量L1	12mH±20%	OK	OK	OK	OK	OK
直流电阻DCR	9.5Ω MAX	OK	OK	OK	OK	OK
额定电流Irms	L≥L0*90%	OK	OK	OK	OK	OK

测试室温/湿度: 室温: 25°C(REF) 相对湿度: 80%(REF)

TEST CONDITION: TEMP:25°C(REF) R.H.: 80%(REF)

序号	项目	技术要求	结论	
1	外观和尺寸	符合产品规范和公差要求	OK	
2				
制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED		
黄禾香	饶平	李振雄		