






RoHS



RECOMMAND P.C.B LAYOUT
TOLERANCE: ±0.10



MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

- 电气特性:Electrical:
- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
 - 额定电压: Voltage Rating
30V DC
 - 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
 - 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
 - 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
100OMEGA ohms MIN
- 物理性能:Mechanical:
- 插拔力: Connector Mate and Umate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Umate force:0.7kgf(MIN)
 - 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf(MIN)
 - 寿命: 1500次
- 原材料:Material:
- 塑胶:Housing:pbt /1cp
 - 端子>Contact:Copper Alloy C2680
 - 外壳:Shell:SPCC
- 电镀:Finish:
- 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
 - 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	制图料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.35	MM	L-S-S	916-261A1024Y10200
X	±0.25		审核 CHKD	产品名称 PART NO.
XX	±0.20		日期 DATE	916-261A1024Y10200
XXX	±0.05		日期 DATE	2021-03-10
			比例 SCALE	1:1
			核准 APPD	黄国荣
			角法 VIEW	
			版本 VER	A0