

# 深圳市顺天五金制品有限公司

## 产品规格书

客户:	深圳市立创商城		
供应商名称:	深圳市顺天五金制品有限公司		
规格名称:	圆头+字机牙三组合螺丝 PM4x12*8 mm 镍		
客户料号:			
样板数量:	20 PCS		
参考标准	外观检查		OK
	√ <input type="checkbox"/> 国标标准		OK
	抽样数量: 20		OK



尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)					
检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
螺杆直径: A	¢ 4.0MM +0/-0.2	20	/	游标卡尺	3.92/3.90/3.92/3.92/3.90 OK
螺杆长度: B	12.00 MM +0/-0.3	20	/	游标卡尺	11.92/11.90/11.90/11.90/11.91 OK
介子直径: D	8.00 MM +0/-0.3	20	/	游标卡尺	7.85/7.85/7.86/7.85/7.90 OK
头厚: C	2.60 MM ±0.15	20	/	游标卡尺	2.65/2.68/2.68/2.69/2.68 OK
材料	材质: 1012碳钢 ; 表面处理: 镀镍				
判定结果	√ <input type="checkbox"/> 合格			客户确认	
	□ 不合格				
制表 : 黄文	审核: 王小姐	批准: 赖生			
日期: 2024-08-02	日期: 2024-08-02	日期: 2024-08-02			