

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱
CUSTOMER

客戶料號
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION




CRH-6x25x3

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025657240

日期
DATE

2024年6月6日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
		
DATE: 2024/6/6		

承認 CUSTOMER APPROVAL



东莞市灿峰电子有限公司

DONG GUAN CITY CAN FENG ELETRONICS CO., LTD

网址: www.canfengele.com E-mail: canfengdianzi@163.com


联系方式

王小姐: 13556646144

洪先生: 13809826886



承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CRH-6x25x3		編號 SERIAL NO.	NO. CF1025657240	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	6.00 ± 0.3 mm	
			B	25.00 ± 0.8 mm	
			C	3.00 ± 0.2 mm	
			D		
			E		
			F		
			G		
			2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;		
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ	測試儀器 TESTING INSTRUMENTS		
<input type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: <input type="checkbox"/> HP-4342A <input type="checkbox"/> MQ-172	
<input checked="" type="checkbox"/> Z	Z1=40 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: <input type="checkbox"/> TH2826
	Z2=90 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: <input checked="" type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16092A <input type="checkbox"/> TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: <input type="checkbox"/> TH-2775B	
繞線: WINDING	Z: Φ0.5*100L(mm)*0.5TS			5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外觀 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項目 Item			標準值 Standard Value		
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包裝 PACKAGING: 內包裝采用泡塑盒, 外包裝采用紙箱, 每箱產品外面都蓋上标签 (包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing gdopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey, quantity, batch number and inspector).					

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM	CRH-6x25x3					編 號 SERIAL NO.	NO. CF1025657240					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): = 							<input type="checkbox"/> L					
							<input type="checkbox"/> Q					KHZ MHZ
							<input checked="" type="checkbox"/> Z	Z1=40 Ω MIN	KHZ	Z1=	KHZ	
								Z2=90 Ω MIN	KHZ	Z4=	KHZ	
							溫 度 TEMP	25±5°C	濕 度 HUMIDITY	60±8%		
							绕 线: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS				
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)					
	Q	L(μH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F
			40	90			6	25	3			
+			/	/			0.3	0.8	0.2			
-			0	0			0.3	0.8	0.2			
1			60.4	120.6			5.99	25.08	3.01			
2			59.2	121.5			5.98	25.02	3.01			
3			60.2	118.8			6.01	25.10	3.00			
4			58.4	117.9			5.99	25.05	3.02			
5			60.4	117.9			5.98	25.07	3.00			
6			58.5	110.7			6.02	25.10	2.99			
7			59.3	117.1			6.01	25.05	3.02			
8			62.4	117.8			6.02	25.13	3.02			
9			60.6	118.3			6.01	25.18	3.00			
10			61.2	118.6			6.01	25.07	3.00			
X			60.0	117.9			6.00	25.08	3.00			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y			
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A 							檢 測 INSPECTION	復 核 CHECK	確 認 APPROVAL			
							