

NT4600S

简易规格书

苏州纽特捷光电科技有限公司



平台扫码器

Platform Barcode Reader

全新的触摸屏模式，让模式切换更顺畅

可随意调节声音大小

适用于各种新零售行业，纸质条码与手机条码间流畅切换

物理特性/Physical Characteristics

尺寸 Dimensions : 151mm x 142mm x 84mm

电压 Voltage : 5V

待机电流 Stand-by Current : 220mA

重量 Weight : 437g

开机电流 Starting Current : 470mA

工作电流 Work Current : 456mA

性能指标/Performance Characteristics

传感器像素 Image (Pixels) : 1280 pixels (H)x 1024 pixels (V)

光源 Light Source : Warm Yellow LED

视场角 Field of View : 44°(H) , 34°(V)

旋转倾斜偏转 Roll / Pitch / Yaw : 360°, ±65°, ±65°

打印对比度 Print Contrast : 20% minimum reflective difference接口支持

Interfaces Supported : USB

运动容差 Motion Tolerances : >0.4m/s

解码能力/Symbology Decode Capability

一维条码/1-D: Codabar、Code 39、Code 32 Pharmaceutical (PARAF)、Interleaved 2 of 5、NEC 2 of 5、Code 93、Straight 2 of 5 Industrial、Straight 2 of 5 IATA , Matrix 2 of 5 , Code 11、Code 128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN/JAN-8、EAN/JAN-13、MSI、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、China Post(Hong Kong 2 of 5)、Korea Post

二维条码/2-D: PDF417, QR code, MicroPDF417, Australian Post, Canada Post, Japan Post, MaxiCode, Codablock, Aztec, Dutch Post, DataMatrix, etc.

用户环境参数/User Environment

工作温度 Operating Temperature : -20°C to 60°C

存储温度 Storage Temperature : -30°C to 70°C

湿度 Humidity : 5% to 95% relative humidity, non-condensing

抗震性 Shock Specifications : 8 G r.m.s., from 10 to 500 Hz, 2 hours per axis, 3 axes (可承受 70cm 翻倒测试)

环境光免疫 Ambient Light Immunity : 0-100,000 Lux.

解码范围/Decode Ranges

Code39(4mil) : 0mm-70mm

Code39(5mil) : 0mm-100mm

Code39(13mil) : 0mm-240mm

Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions



平台扫码器

Platform Barcode Reader

外观尺寸 (单位 : 毫米) / Dimension (unit: mm)

