




1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	A端焊接面 EGG. 2T. 514. CPLR	B端插入面 RJ45公头
1	橙白	1	双绞	双绞
2	橙	2		
3	绿白	3		
4	蓝	4	双绞	
5	蓝白	5		
6	绿	6		
7	棕白	7	双绞	
8	棕	8		
外壳	屏蔽	外壳		

3. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20\text{M}\Omega$,导通电阻 $< 1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试.

序号号	名称	规格	数量	备注
1	插座	EGG. 2T. 514. CPLR	1PCS	
2	热缩套管	黑色PVC热缩管 OD:7.0MM 高温: 80℃ 耐压: 300V	1PCS	裁热缩套管长度: 15mm
3	插头	RJ45公头	1PCS	
4	线缆	6类8芯网线24AWG((绿/绿白)+(橙/橙白)+(蓝/蓝白)+(棕/棕白)双绞)带十字骨架+铝箔+屏蔽黑色PVC半雾面 ϕ 6.8	1PCS	裁线长度: 510mm

					DRAWING NO.		RVE.	
					ZGG. 2T. 514. CTA6. L500 . RJ45SF. F		A0	
					UNIT			
RVE.	DESCRIPTION				DATE	Free		
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE						
APPROVED		DATE						