

## XC6206 系列 线性稳压器

### ■ 产品简介

XC6206 系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差，具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流（6.0μA Typ.），它们能在输入、输出电压差极小的情况下提供250mA的输出电流，并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小，这些器件特别适用于希望延长电池寿命的电池供电类产品，如计算机、消费类产品和工业设备等。

### ■ 产品特点


- 高精度输出电压：**A档**: ±1%，**B档**: ±2.5%
- 输出电压：1.5V~5.0V(步长 0.1V)
- 极低的静态偏置电流(Typ. =6.0μ A)
- 低的温度调整系数
- 最高输入电压可达 8V
- 带载能力强: 当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时, Iout=250mA
- 可以作为调整器和参考电压来使用
- 输入稳定性好: Typ. 0.03%/V
- 封装形式: SOT89-3、SOT23-3

### ■ 产品用途

- 电池供电系统
- 无绳电话设备
- 无线控制系统
- 便携/手掌式计算机
- 便携式消费类设备
- 便携式仪器
- 汽车电子设备
- 电压基准源

### ■ 封装形式和管脚定义功能

管脚序号		管脚定义	功能说明
MR封装形式	PR封装形式		
SOT23-3	SOT89-3		
1	1	VSS	芯片接地端
2	3	VOUT	芯片输出端
3	2	VIN	启动输入端




## ■ 型号说明

XC6206P

序号代表	描述	符号	描述
	输出电压	12~50	: e.g. 输出 3.0V    =3,    =0
	精度	2	: ± 2.5% e.g.: 输出3.0V→③=2,即: 302
		1	: ± 1% e.g.: 输出3.0V→③=1,即: 301
	封装	M	: SOT-23
		P	: SOT-89
	带装	R	: 压纹带, 标准流入

## ■ 功能框图



## ■ 极限参数

项目	符号	参数	极限值	单位
电压	Vin	输入电压	9	V
	Vout	输出电压	Vss-0.3 ~ Vout+0.3	V
电流	Iout	输出电流	500	mA
功耗	PD	SOT23	最大允许功耗	300
		SOT89-3		500
温度	Tw	工作温度	-25~+80	°C
	Tc	存储温度	-40~+125	°C
	Th	焊接温度	260	°C, 10s

■ 电学特性 (C<sub>in</sub>=C<sub>out</sub>=10uF, Ta=25°C除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	V <sub>OUT</sub> (E)	I <sub>OUT</sub> =1mA, V <sub>IN</sub> = V <sub>OUT</sub> (T)+1V	V <sub>OUT</sub> (T) *0.98	V <sub>OUT</sub> (T)	V <sub>OUT</sub> (T)* 1.02	V
最大输出电流	I <sub>OUT</sub> (max)	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> (T)+1V	100			mA
跌落压差	Vdrop	I <sub>OUT</sub> =50mA	1.5V ≤ V <sub>OUT</sub> (T) ≤ 2.5V	200	280	mV
			2.6V ≤ V <sub>OUT</sub> (T) ≤ 3.3V	160	240	
			3.4V ≤ V <sub>OUT</sub> (T) ≤ 5.5V	120	200	
静态电流	I <sub>SS</sub>	V <sub>IN</sub> = V <sub>OUT</sub> (T)+1V		7		μA
负载稳定度	ΔV <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> = V <sub>OUT</sub> (T)+1V, 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 80mA		20		mV
输入稳定度	ΔV <sub>OUT</sub> /(ΔV <sub>IN</sub> •V <sub>OUT</sub> )	I <sub>OUT</sub> =1mA, V <sub>OUT</sub> (T)+0.5V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 5.5V		0.1	0.2	%/V
输出电压 温度系数	ΔV <sub>OUT</sub> /(ΔTa •V <sub>OUT</sub> )	V <sub>IN</sub> = V <sub>OUT</sub> (T)+1V, I <sub>OUT</sub> =10mA -40°C ≤ Ta ≤ 85°C		±100		ppm/°C
输入电压	V <sub>IN</sub>		1.8	--	8.0	V
纹波抑制比	PSRR	V <sub>IN</sub> = [V <sub>OUT</sub> (T)+1]V +1Vp-pAC I <sub>OUT</sub> =10mA, f=1kHz		40		dB
短路电流	Ishort	V <sub>IN</sub> = V <sub>OUT</sub> (T)+1.5V, V <sub>OUT</sub> =V <sub>SS</sub>		30		mA
过流保护电流	Ilimit	V <sub>IN</sub> = V <sub>OUT</sub> (T)+1.5V		380		mA

注：

- 1、V<sub>OUT</sub>(T)：规定的输出电压。
- 2、V<sub>OUT</sub>(E)：有效输出电压（即当 I<sub>OUT</sub> 保持一定数值，V<sub>IN</sub> = (V<sub>OUT</sub>(T)+1.0V)时的输出电压）。
- 3、I<sub>OUT</sub>(max)：V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>(T)+1V，缓慢增加输出电流，当输出电压 ≤ V<sub>OUT</sub>(E) \*95%时的电流值。
- 4、Vdrop= V<sub>IN1</sub> - V<sub>OUT</sub>(E)<sub>s</sub>：V<sub>IN1</sub>=逐渐减小输入电压，当输出电压降为 V<sub>OUT</sub>(E)<sub>1</sub> 的 98%时的输入电压。  

$$V_{OUT}(E)_s = V_{OUT}(E) * 98\%$$

$$V_{OUT}(E)_1 = \text{当 } V_{IN} = V_{OUT}(T) + 1V, I_{out} = \text{某一数值时的输出电压值。}$$

■ 测试电路




图 1






图 2

## ■ 应用电路


### 1、基本电路



### 2、大输出电流正电压型电压调整器




### 3、提高输出电压值电路 (1)




$$V_{out} = V_{xx}(1 + R_2/R_1) + I_{ss}R_2$$

4、提高输出电压电路（2）




$$V_{out} = V_{xx} + V_{D1}$$

5、恒流调整器




$$I_{out} = V_{xx} / R_A + I_{ss}$$

6、双输出




■ 特性曲线图


1、输出电压--输出电流（负载电流增加时）




2、输出电压和输入电压




3、Dropout 电压和输出电流




4、Dropout 电压和输出电压



5、输出电压和温度




6、纹波抑制




7、瞬态响应

输入过渡响应特性




负载过渡输入响应特性




■ 封装信息

SOT-89-3



符号	最小值 ( mm )	最大值 ( mm )
A	1.400	1.600
b	0.320	0.520
b1	0.360	0.560
c	0.350	0.440
D	4.400	4.600
D1	1.400	1.800
E	2.300	2.600
E1	3.940	4.250
e	1.500TYP	
e1	2.900	3.100
L	0.900	1.100

SOT-23



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	1.200	1.400	0.047	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
e	0.950 TYP.		0.037 TYP.	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.550 REF.		0.022 REF.	
L1	0.300	0.500	0.012	0.020
$\theta$	0°	8°	0°	8°



订单信息

Order code	Package	Baseqty	Deliverymode	Marking
UMW XC6206P182MR	SOT-23	3000	Tape and Reel	65K5 UMW
UMW XC6206P252MR	SOT-23	3000	Tape and Reel	65T5 UMW
UMW XC6206P282MR	SOT-23	3000	Tape and Reel	65X5 UMW
UMW XC6206P302MR	SOT-23	3000	Tape and Reel	65Z5 UMW
UMW XC6206P332MR	SOT-23	3000	Tape and Reel	662K UMW
UMW XC6206P362MR	SOT-23	3000	Tape and Reel	665K UMW
UMW XC6206P182PR	SOT-89	1000	Tape and Reel	6206-1.8 UMW
UMW XC6206P252PR	SOT-89	1000	Tape and Reel	6206-2.5 UMW
UMW XC6206P282PR	SOT-89	1000	Tape and Reel	6206-2.8 UMW
UMW XC6206P302PR	SOT-89	1000	Tape and Reel	6206-3.0 UMW
UMW XC6206P332PR	SOT-89	1000	Tape and Reel	6206-3.3 UMW
UMW XC6206P362PR	SOT-89	1000	Tape and Reel	6206-3.6 UMW