



千志電子
Chian-Chia

承認書

(APPROVE SHEET)

客 戶 (Customer):

品 名 (Description): 抗雷击型-線繞電阻器

規格 (Specification): 系列

客戶料號 (Cus. P/N):

版本日期 (Ver Date): 2018-11-12 A0 版

供方簽章 (SUPPLIER SIGNATURE)		客戶承認簽章 (APPROVAL SIGNATURE)	
製 作 DRAWN BY	陳修建	核 準 APPROVED BY	
審 核 CHECKED BY	余國源	結 果 RESULT	
日 期 DATE	2018-11-12	日 期 DATE	

備註：本承認書客戶收到 5 個工作內確認簽回意見，逾期視為生产時按此承認書的標準執行，不便之處盡請諒解！

章節號	修訂（內容）說明	修訂原因	修訂人/日期
審核/日期：			
審批/日期：			

品 名 Product Name	抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection, Wirewound Resistor				
版 本 Version	C0 版	制定日期 Enactment Date	2018 年 11 月 12 日 Nov 12, 2018	頁數 Page	12-1

1. 一般事項 General

1.1 適用 Scope

本承認書適用於 [抗雷击型-線繞電阻器]，符合環境關聯物質要求之 RoHS 測試。

This specification is available for Wirewound Resistor, it accords with RoHS test of Environment related substance requirement.

1.2 形名(示例) Type designation (example)

依使用種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差及型狀而區別,其構造如下。

The type designation shall be in the following form and as specified.

LKNP	1WS	10Ω	±5%	F 型加套管
種 類 Type	額定電力 Rated power	公稱電阻值 Nominal resistance value	電阻值容許誤差 Resistance tolerance	形狀 Form
抗雷 击型- 線繞 電阻 器				F 型散装加套管 编帶型加套管 P 型散装加套管 詳情見 5.0 項外形 尺寸圖

1.3 額定電力 Rated power

額定電力係應在周圍溫度 70℃ 可以連續負載的最大電力, 如表-1;但周圍溫度如超過 70℃ 時之額定電力則依圖一的電力遞減曲線實施。


Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature 70℃,as Table-1;however when the ambient temperature exceeds 70℃,rated power should be determined from the derating curve of Fig.1.

品 名 Product Name	抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection, Wirewound Resistor				
版 本 Version	C0 版	制定日期 Enactment Date	2018 年 11 月 12 日 Nov 12, 2018	頁數 Page	12-2

表-1 Table-1

定格電力 Rated power	抗雷击电压 Lightning voltage	LKNP 阻值範圍(Ω) LKNP Resistance Range(Ω)
1/2W	1800V	0.1Ω~200Ω
1WS	2000V	
1W	2500V	

圖一 電力遞減曲線 Figure 1 Power derating curve



1.4 額定電壓 Rated voltage


額定電壓係指對應於額定電力的直流或交流(商用頻率之有效值)的電壓,由下式求得。

The rated voltage shall be the D.C. or A.C.(R.M.S. at power frequency) voltage which corresponds the rated power and the value of which is calculated from the formula below.

$$E = \sqrt{P \times R}$$

Where E: 定格電壓 Rated voltage(V)
P: 定格電力 Rated power(W)
R: 公稱電阻值 Nominal resistance(Ω)

使用溫度 Operating Temperature Range:-55°C ~ +255°C

品 名 Product Name	抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection, Wirewound Resistor				
版 本 Version	C0 版	制定日期 Enactment Date	2018 年 11 月 12 日 Nov 12, 2018	頁數 Page	12-3
2. 構造 Construction 2.1 外形尺寸 External dimensions 參照本承認書的 [5. 外形尺寸]。 The dimensions shall be satisfied with [5. External dimensions]. 2.2 構造圖 Structure diagram LKNP 系列抗雷击繞線電阻器係按下表的材料而構成: The construction of resistor (LKNPseries) shall be as follows: 					
號碼 NO	構造名稱 Item	內 容 Material			
1	基體磁器 Ceramic core	使用高含鋁量的磁器棒。 High alumina ceramic is used.			
2	電阻體 Resistor element	電阻體的成份係使用電阻線(例如 : CN49W Φ1.0mm)。 The resistor element shall consist of Resistance wire(Exemple:CN49W Φ1.0mm) .			
3	端子 Terminal	鐵帽 Tinned iron cap.			
4	連接 Connection	導線對鐵帽須以電氣熔接。 The lead wire,which is plated with solder,shall be mounted to the caps by welding process.			
5	導線 Lead wire	焊錫或鍍錫的導線。 Soldered or tinned annealed wire.			
6	上塗塗裝 Finishing painting	使用矽樹脂塗料。符合 UL-94V-0 不燃性規定。 Silicon resin is used. Accord with UL-94V-0 Nonflammable specification.			
7	表示 Indication	色碼。 Color code.			
8	熱縮管 heat shrinkable tube	熱縮管 heat shrinkable tube			

品 名 Product Name	抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection, Wirewound Resistor				
版 本 Version	C0 版	制定日期 Enactment Date	2018 年 11 月 12 日 Nov 12, 2018	頁數 Page	12-4
2.3 鐵帽端子 Terminal caps 鐵帽端子須確實地連接(電氣的及機械的)於電阻體上。 The caps shall be securely connected with the resistor element electrically and mechanically.					
2.4 外裝色澤 Resistor body color					
表-2 Table-2					
普通型 Normal size					
種類 Type		顏色 Color			
1/4W~5W		灰色 Gray			
2.5 表示 Indication 參照本承認書的 [4. 表示]。 The indication shall be satisfied with [4. Indication].					
3. 特性 Characteristics					
表-3 Table-3					
項 目 Item	規格值 Performance		試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202)		
溫度係數 Temperature Coefficient	±350PPM/°C (±500PPM/°C < 1Ω)		5.2 項參照 Comply with 5.2 $\frac{R_1-R_0}{R_0(T_1-T_0)} \times 10^6(\text{PPM}/^\circ\text{C})$ R ₀ :室溫(T ₀)所測量之電阻值。 R ₁ :室溫+100°C(T ₁)後所測量之電阻值。 R ₀ :Resistance value at room temp.(T ₀). R ₁ :Resistance value at room temp.plus 100°C(T ₁)		
短時間過負荷 Short time overload	±(2%+0.05 Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(2%+0.05 Ω). No evidence of mechanical damage.		5.5 項參照 Comply with 5.5 額定電壓×2.5 倍,5 秒。 不可超過最高過負荷電壓(見表-1) Rated voltage×2.5 times,5s But not to exceed maximum overload voltage. (See table-1)		


品 名 Product Name		抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection, Wirewound Resistor			
版 本 Version	C0 版	制定日期 Enactment Date	2018 年 11 月 12 日 Nov 12, 2018	頁數 Page	12-5
項 目 Item	規格值 Performance	試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202)			
絕緣電阻 Insulation Resistance	10 ⁴ MΩ 以上。 10 ⁴ MΩ or more.	5.6 項參照 Comply with 5.6 置於 V 型槽方法。V-block method 施加直流電壓 500V 60 秒。 Resistor shall be tested at DC 500V for 60 seconds.			
耐電壓 Dielectric Withstanding Voltage	無電弧放電、燒損及絕緣破壞等異狀。 No evidence of flashover mechanical damage,arcing or insulation breakdown.	5.7 項參照 Comply with 5.7 常壓,置於 V 型槽方法。 施加個別規定之交流電壓 60 秒。(見表-1) Constant pressure, V-block method Resistor shall be tested at AC potential respectively for 60 seconds.(See table-1)			
斷續過負荷 Pulse overload	±(2%+0.05 Ω)以內。 Within ±(2%+0.05 Ω)	5.8 項參照 Comply with 5.8 額定電壓×4 倍,10000 回(1 秒 ON,25 秒 OFF)。 不可超過最高斷續電壓(見表-1) Rated voltage X 4 times, 10000 cyc.(1s ON, 25s OFF) But not to exceed maximum pulse voltage.(See table-1)			
端子強度 Terminal strength	端子不得斷裂及鬆弛。 No evidence of mechanical damage.	6.1 項參照 Comply with 6.1			
		引張強度 Tensile strength	線徑 mm Diameter	引張力 Tensile force N(kgf)	時 間 Time
			Φ0.38mm~0.50mm	5(0.51)	10±1 second
			Φ0.50mm~0.68 mm	10(1.02)	
		扭轉強度：自電阻體起約 6mm~6.5mm 處之端子線，以約 0.75mm 曲率半徑彎曲 90 度,其次由彎曲處向端子線先端 1.2±0.4mm 處挾定端子引出軸,作回轉軸,以約 5 秒時間沿直面回轉 360°再逆轉 360°,如此施行回逆轉 2 次,不可發生折斷及鬆動現象。 Torsion strength :To bend the lead wire at the point of about 6mm~6.5mm from resistor body. about 0.75mm curvature radii to 90°then catch the wire at 1.2±0.4mm apart from the bend point end and turn it (clockwise) by 360 degrees perpendicular to the resistor axis at speed of same 5 seconds per turn, and do the same counterclockwise again which constitute a whole turn. Repeat the turn for 2 times without causing any break and looseness.			

品 名 Product Name		抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection, Wirewound Resistor			
版 本 Version	C0 版	制定日期 Enactment Date	2018 年 11 月 12 日 Nov 12, 2018	頁數 Page	12-6
項 目 Item	規格值 Performance	試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202)			
焊錫耐熱性 Resistance to soldering heat	$\pm(1\%+0.05\Omega)$ 以內。 不得有機械的損傷。 Within $\pm(1\%+0.05\Omega)$ No evidence of mechanical damage.	6.4 項參照 Comply with 6.4 350 $\pm$ 10 $^{\circ}$ C, 3 $\pm$ 1 秒, 試驗後放置半小時。 350 $\pm$ 10 $^{\circ}$ C, 3 $\pm$ 1s After test leave for 0.5h.			
焊錫附著性 Solderability	導線至少 95%以上新錫覆蓋。 Covered with new solder by 95% at least.	6.5 項參照 Comply with 6.5 焊錫溫度: 255 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C。 浸錫時間: 3 $\pm$ 1.0 秒。 Test temperature of solder:255 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C Dipping time in solder:3 $\pm$ 1.0 s			
耐溶劑性 Resistance to solvent	塗裝及色碼不得脫落。 No deterioration of protective coating and markings.	6.9 項參照 Comply with 6.9 放入酒精溶劑之超音波機內, 保持 3 分鐘。 Specimens shall be immersed in a bath of isoproalcohol completely for 3 minutes with ultrasonic.			
溫度循環 Temperature cycle	$\pm(2\%+0.05\Omega)$ 以內。 不得有機械的損傷。 Within $\pm(1\%+0.05\Omega)$ No evidence of mechanical damage.	7.4 項參照 Comply with 7.4 低溫側: -55 $^{\circ}$ C/30 分, 室溫: 10~15 分鐘 高溫側: +80 $^{\circ}$ C/30 分, 室溫: 10~15 分鐘 5 回 Low side: -55 $^{\circ}$ C/30min, Room temp.: 10 to 15min High side: 80 $^{\circ}$ C/30min, Room temp.: 10 to 15min 5 cycles			
耐濕負荷壽命 Load life in humidity	$\pm(5\%+0.05\Omega)$ 以內。 Within $\pm(5\%+0.05\Omega)$	7.9 項參照 Comply with 7.9 40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C, 濕度 90~95%, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C, 90 to 95%RH, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF)			
負荷壽命 Load life	$\pm(5\%+0.05\Omega)$ 以內。 Within $\pm(5\%+0.05\Omega)$	7.10 項參照 Comply with 7.10 70 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 70 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF)			

品 名 Product Name	抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection, Wirewound Resistor				
版 本 Version	C0 版	制定日期 Enactment Date	2018 年 11 月 12 日 Nov 12, 2018	頁數 Page	12-7

4. 表示 Indication
色碼 Color Code

顏色 Color	第 1 數字 1 st figure	第 2 數字 2 nd figure	倍 率 Multiplier	誤差率 Tolerance	區 分 Distinguish
黑 Black	0	0	10^0		最后 一 环 标 示 标 记 环
棕 Brown	1	1	10^1	±1% (F)	
紅 Red	2	2	10^2	±2% (G)	
橙 Orange	3	3	10^3		
黃 Yellow	4	4	10^4		
綠 Green	5	5	10^5		
藍 Blue	6	6	10^6		
紫 Violet	7	7	10^7		
灰 Gray	8	8			
白 White	9	9			
金 Gold			10^{-1}	±5% (J)	
銀 Silver			10^{-2}	±10% (K)	
無 Plain					



品 名 Product Name	抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection, Wirewound Resistor				
版 本 Version	C0 版	制定日期 Enactment Date	2018 年 11 月 12 日 Nov 12, 2018	頁數 Page	12-8


5. 外形寸法 External dimensions

散裝 P 型加套管 P type

P Type

第 5 道色碼,表示雷擊電阻標記環

The 5th color band;LKNP type in 'White'.



單位：mm


Unit：mm

種 類 Type		尺 寸 Dimensions				
普通型 Normal Size	小型化 Small Size	I	L±1.0	φ D	φ d±0.05	H±2.0
1/2W	1WS	60	9.0	3.8±0.7	0.50	28
1W	2WS	60	11.5	5.0±1.0	0.60	25
		70	11.5	5.0±1.0	0.60	31

品 名 Product Name		抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection, Wirewound Resistor			
版 本 Version	C0 版	制定日期 Enactment Date	2018 年 11 月 12 日 Nov 12, 2018	頁數 Page	12-9

5.2 帶裝加套管 Axial Lead Taping

Txx Type




單位：mm
Unit：mm

種類 Type		帶狀 Taping	尺 寸 Dimensions									
普通型 Normal Size	小型化 Small Size		L	W	P	L1-L2 Max.	T	Z Max.	R Max.	t Max.	e Max.	S Max.
1/2W	1WS	T52	9.0±1.0	52±1.0	5±0.5	1.0	6±0.5	1.2	0	3.0	0.6	0.5
1W	2WS	T52	11.5±1.0	52±1.0	5±0.5	1.0	6±0.5	1.2	0	3.0	0.6	0.5
		T62	11.5±1.0	62±1.0	5±0.5	1.0	6±0.5	1.2	0	3.0	0.6	0.5

品 名 Product Name	抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection, Wirewound Resistor				
版 本 Version	C0 版	制定日期 Enactment Date	2018 年 11 月 12 日 Nov 12, 2018	頁數 Page	12-10

5.3 F 型



單位：mm

Unit：mm

種 類 Type		尺 寸 Dimensions		
普通型 Normal Size	小型化 Small Size	H	h1	P
1/2W	1WS	6.0max	5.0±1.0	5.0~10.0
1W	2WS	6.0max	5.0±1.0	5.0~10.0


品 名 Product Name	抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection, Wirewound Resistor				
版 本 Version	C0 版	制定日期 Enactment Date	2018 年 11 月 12 日 Nov 12, 2018	頁數 Page	12-11

6 包裝 Package

6.1 帶裝品包裝 Tape in box packing (Ammo packing)

6.1.1 表示項目 Indication

- (1) 客戶品號 Customer Part No.
- (2) 製造品號 Manufacturer Part No.
- (3) 數 量 Quantity
- (4) 製造者名 Manufacturer



6.1.2 包裝盒尺寸和數量

Packing box size and quantity


種 類 Type		形 狀 Form	包裝數量 Quantity	尺寸 Dimensions (mm)		
普通型 Normal Size	小型化 Small Size			L	W	H
1/2W,	1WS,	T52	2000 PCS	260	80	85
1W,	2WS,	T52	1000 PCS	260	80	85
		T67	1000 PCS	260	85	92

品 名 Product Name		抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection, Wirewound Resistor			
版 本 Version	C0 版	制定日期 Enactment Date	2018 年 11 月 12 日 Nov 12, 2018	頁數 Page	12-12

6.2 散裝品包裝 Tape in box Bulk (Ammo Bulk)

6.2.1 表示項目 Indication

(5) 客戶品號 Customer Part No.
(6) 製造品號 Manufacturer Part No.
(7) 數 量 Quantity
(8) 製造者名 Manufacturer



6.2.2 包裝盒尺寸和數量
Packing box size and quantity

種 類 Type		形 狀 Form	包裝數量 Quantity	尺寸 Dimensions (mm)		
普通型 Normal Size	小型化 Small Size			L	W	H
1/2W,	1WS,	P	5000 PCS	240	140	76
		成型 Moulding	5000 PCS	240	140	76
1W,	2WS,	P	2000 PCS	240	140	76
		成型 Moulding	2000 PCS	240	140	76