







SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Housing PA66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-SHC-2x2Y-05	1.00	6.70	2.70
3	HC-SHC-2x3Y-05	2.00	7.70	3.70
4	HC-SHC-2x4Y-05	3.00	8.70	4.70
5	HC-SHC-2x5Y-05	4.00	9.70	5.70
6	HC-SHC-2x6Y-05	5.00	10.70	6.70
7	HC-SHC-2x7Y-05	6.00	11.70	7.70
8	HC-SHC-2x8Y-05	7.00	12.70	8.70
9	HC-SHC-2x9Y-05	8.00	13.70	9.70
10	HC-SHC-2x10Y-05	9.00	14.70	10.70
11	HC-SHC-2x11Y-05	10.00	15.70	11.70
12	HC-SHC-2x12Y-05	11.00	16.70	12.70
13	HC-SHC-2x13Y-05	12.00	17.70	13.70
14	HC-SHC-2x14Y-05	13.00	18.70	14.70
15	HC-SHC-2x15Y-05	14.00	19.70	15.70
20	HC-SHC-2x20Y-05	19.00	24.70	20.70
25	HC-SHC-2x25Y-05	24.00	29.70	25.70
30	HC-SHC-2x30Y-05	29.00	34.70	30.70

Ordering Information

HC-SHC - N*** - * - 05

Pin Type Colour
默认-本色
N-蓝色
L-蓝色
V-蓝色
P-紫色
O-棕色
R-绿色
BR-棕色

GENERAL TOLERANCE			制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
DIM TOL			审 核				
X. X ±0.30			批 准	产品名称	SHC (1.00) 双排 孔座	版本	A
X. XX ±0.20			APPROVAL	TITLE		REV.	
X. XXX ±0.10			SCALE	产品料号	HC-SHC-2xNY-05	单位	mm
Angle ±3.0°			投影	PART NO.		UNITS	
序号	变更内容	日期	材料	MATERIAL		页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection			SHEET	