

深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

客户:	深圳市立创商城		
供应商名称:	深圳市顺天五金制品有限公司		
规格名称:	圆头+字机牙三组合螺丝 PM2.5x8*5mm 镍		
客户料号:			
样板数量:	20 PCS		
参考标准	外观检查		Ok
	√ <input type="checkbox"/> 国标标准		OK
	抽样数量: 20		OK



尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)					
检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
螺丝直径: A	φ 2.5MM +0/-0.1	20	/	游标卡尺	2.42/2.42/2.42/2.42/2.42 OK
螺柱长度: B	8.00 MM +/-0.3	20	/	游标卡尺	7.90/7.90/7.90/7.90/7.91 OK
介子直径: D	5.00 MM +/-0.2	20	/	游标卡尺	4.95/5.95/4.986/4.95/4.95 OK
头厚: C	1.70 MM ±0.10	20	/	游标卡尺	1.78/1.78/1.78/1.79/1.78 OK
材料	材质: 1012碳钢 ; 表面处理: 镀镍				
判定结果	√ <input type="checkbox"/> 合格			客户确认	
	□ 不合格				
制表	黄文	审核	王小姐	批准	赖生
日期	2024-08-02	日期	2024-08-02	日期	2024-08-02