

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL




客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION **CRH-3x2.5x1.5**

編號
SERIAL NO. **NO. CF1025657212**

日期
DATE **2024年6月6日**

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
		
DATE: 2024/6/6		

承認 CUSTOMER APPROVAL




东莞市灿峰电子有限公司
DONG GUAN CITY CAN FENG ELETRONICS CO., LTD
网址: www.canfengele.com E-mail: canfengdianzi@163.com

联系方式
王小姐: 13556646144
洪先生: 13809826886



承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CRH-3x2.5x1.5	編號 SERIAL NO.	NO. CF1025657212
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 		A	3.00 ± 0.2 mm
		B	2.50 ± 0.2 mm
		C	1.50 ± 0.2 mm
		D	
		E	
		F	
		G	
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;			
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ	測試儀器 TESTING INSTRUMENTS
<input type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	KHZ MHZ 1. Q-METER: <input type="checkbox"/> HP-4342A <input type="checkbox"/> MQ-172
<input checked="" type="checkbox"/> Z	Z1=15 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3= KHZ MHZ 2. LCR-METER: <input type="checkbox"/> TH2826
	Z2=32 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4= KHZ MHZ 3. IMPEDANCE ANALYZER: <input checked="" type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16092A <input type="checkbox"/> TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕度 HUMIDITY	60±8%
繞線: WINDING	Z: Φ 0.5*6.35L(mm)*0.5TS		4. L-METER: <input type="checkbox"/> TH-2775B 5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A
3. 外觀 THE LIMIT OF BREAKAGE:			
項目 Item		標準值 Standard Value	
一處缺陷的面积 Area of a breakage		≤ 1mm ²	
总缺陷面积 ALL area of the breakage		≤ 2mm ²	
缺陷深度 The depth of the breakage		≤ 0.4mm	
毛刺长度 The length of burr		≤ 0.2mm	
4. 包裝 PACKAGING: 內包裝採用泡塑盒, 外包裝採用紙箱, 每箱產品外面都蓋上標籤 (包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing gdopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey, quantity, batch number and inspector).			

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM	CRH-3x2.5x1.5					編 號 SERIAL NO.	NO. CF1025657212							
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): = 							<input type="checkbox"/> L							
							<input type="checkbox"/> Q				KHZ MHZ			
							<input checked="" type="checkbox"/> Z		Z1=15 Ω MIN 25MHZ KHZ		Z1= KHZ MHZ			
									Z2=32 Ω MIN 100MHZ KHZ		Z4= KHZ MHZ			
							溫 度 TEMP		25±5°C		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
							繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*6.35L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	電 氣 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)							
	Q	L(μH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F		
+			15	32			3	2.5	1.5					
-			/	/			0.2	0.2	0.2					
—			0	0			0.2	0.2	0.2					
1			21.8	46.7			3.00	2.51	1.50					
2			21.6	49.5			2.99	2.50	1.50					
3			21.8	49.4			3.01	2.51	1.50					
4			21.3	46.7			2.99	2.50	1.51					
5			21.8	45.4			2.99	2.51	1.50					
6			21.3	48.7			3.01	2.51	1.50					
7			21.6	48.8			3.01	2.50	1.51					
8			23.4	45.3			3.01	2.51	1.51					
9			22.1	48.1			3.01	2.52	1.50					
10			23.0	49.3			3.00	2.51	1.50					
X			22.0	47.8			3.00	2.51	1.50					
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y					
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A 							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
							