


版本	描述	绘制	日期	核准
A	首次发行	扶刘	2022/11/27	




### 1. 电气特性

- 1.1 额定电压: 60V
- 1.2 额定电流: 4A
- 1.3 接触阻抗:  $\leq 5\text{m}\Omega$
- 1.4 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$

### 2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 2.2 防水等级: IP67

7	环氧树脂	树脂	黑色	2
6	M12 母头对接密封圈	氟胶	绿色	1
5	M12 3、4、5Pin 面板式外露母针	磷青铜	镀金	5
4	M12 面板PG9密封圈	氟胶	黑色	1
3	M12 面板式PG9固定螺母, 单边倒角	黄铜	镀镍	1
2	M12 母前锁螺丝, 定制款	黄铜	镀镍	1
1	M12 A-Code 5Pin面板式母胶芯	PA66+GF	黑色	1
NO	物料描述	材质	外观处理	用量



面板建议开孔尺寸

公差	X. $\pm 0.20$ X. X $\pm 0.10$ X. XX $\pm 0.05$ Angular $\pm 5^{\circ}$	DOSIN INDUSTRIAL (HK) CO., LTD Web: <a href="http://www.dosincom.com">http://www.dosincom.com</a> 东莞市德索五金电子有限公司 dosin2005@dosin-china.com Tel: (0086) 769-81153906 Dongguan Dosin Hardware Electronics Co., Ltd. Fax: (0086) 769-81875836
视图		品 名: M12 A-Code 5Pin 母前锁焊杯外露
单位	MM	料 号: DS869FCS0111 版本 A
比例	1 : 1	客户料号: / 页码: 1 OF 1