



产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:
CUSTOMER _____

我司料号:
OUR PART NO. _____ XR1365-6R8M

我司品名:
OUR PART NAME _____ 贴片一体成型电感

送样日期:
DATE SAMPLES _____ 数量:
QUANTITY _____

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

| 拟制 DRAWN | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
|----------|------------|-------------|
| 黄禾香 | 饶平 | 李振雄 |

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: 1365 6.8uH ±20% 22A

检查結果: 合格 不合格 签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司，本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址：广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话：0769-86346548 传真：0769-86346358

邮箱：dgxiangru@126.com



产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL


| | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 客户名称 CUSTOMER | | 日期 DATE | 2024-06-21 |
| 客户物料编号 CUSTOMER P/N | | 客户规格型号 DESCRIPTION | 1365 6.8uH ±20% 22A |
| 我司物料编号 OUR PART NO | XR1365-6R8M | 我司品名 OUR PART NAME | 贴片一体成型电感 |

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm




Recommend Land Pattern



SCHEMATIC DRAWING

| A | B | C | D | E | a typ | b typ | c typ | 印字 |
|------------|----------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-----|
| 13.45±0.35 | 12.6±0.3 | 6.3±0.2 | 2.0±0.5 | 4.0±0.5 | 8.0 | 14.5 | 4.5 | 6R8 |



| Type | A | N | W | C | W | P | P0 | A0 | B0 | H | T |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------|--------|-------|----------|----------|---------|----------|
| XR1365 | 330 +2/-0 | 100 +2/-0 | 24.4 +2/-0 | 13.2 ±0.2 | 24±0.3 | 16±0.1 | 4±0.1 | 13.2±0.1 | 14.4±0.1 | 6.3±0.1 | 0.5±0.05 |
| | 每卷数量: REEL | | | | 500PCS | | | | | | |



产品承认书


SPECIFICATION FOR APPROVAL

| | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 客户名称 CUSTOMER | | 日期 DATE | 2024-06-21 |
| 客户物料编号 CUSTOMER P/N | | 客户规格型号 DESCRIPTION | 1365 6.8uH ±20% 22A |
| 我司物料编号 OUR PART NO | XR1365-6R8M | 我司品名 OUR PART NAME | 贴片一体成型电感 |

电性能参数

| Part Number 型号 | Inductance (uH) 电感量 | 精度 (±) | 测试频率 Testfrequency(MHz) | 直流电阻 DCR(mΩ)Max | 饱和电流 Isat(A) | 额定电流 Irms(A) |
|-------------------|------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| XR1365-6R8M | 6.8 | 20% | 100 KHz, 1V | 9.00 | 22.0 | 16.0 |

回流焊曲线 Reflow soldering profile:



存储条件 Storage conditions

- 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40°C, 相对湿度：30 ~ 70%。
- 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- 产品属于易碎品，谨防高处跌落。

| 制表 MADE | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | |
|---------|------------|-------------|--|
| 黄禾香 | 饶平 | 李振雄 | |