

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: UL3135 系列
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2024011601

制定日期: 2024-01-16 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富



客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com


E-mail:Johnson@triumphcable.com.cn



胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

变更记录			
版本	修订内容	制订者	编制日期
A/0	首次	刘水根	2021. 04. 22
A/1	其中22AWG导体由“TS12/0.18”改为“TS17/0.161”，20AWG导体由“TS20/0.18”改为“TS21/0.18”，18AWG导体由“TS30/0.18”改为“TS34/0.18”，16AWG导体“TS26/0.254”不变, 由于是库存式生产, 故如果有二种导体规格, 如需严格一致, 需要订单注明	刘水根	2024. 01. 16



胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	UL3135系列						
额定温度 RATED TEMPERATURE	-60~200℃				额定电压 RATED VOLTAGE	600V	
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS2.0				参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2022	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图	CONDUCTOR 导体 INSULATION 绝缘 						
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
AWG 线号数	公差(±0.012) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻(Ω /KM20℃)	安全电流(A) / 周围温度30℃	DIELECTRIC TEST 耐压测试(AC V/min)
26	7/0.161TS	0.48(Ref)	0.76	2.0±0.10	150	5.2	2000
24	11/0.161TS	0.61(Ref)	0.76	2.17±0.10	94.2	6.9	2000
22	17/0.161TS	0.72(Ref)	0.76	2.3±0.10	59.4	8.1	2000
20	21/0.18TS	0.94(Ref)	0.76	2.5±0.10	36.7	11	2000
18	34/0.18TS	1.14(Ref)	0.76	2.7±0.10	23.2	15	2000
16	26/0.254TS	1.50(Ref)	0.76	3.05±0.15	14.6	24	2000
14	41/0.254TS	1.88(Ref)	0.76	3.4±0.15	8.96	34	2000
12	65/0.254TS	2.37(Ref)	0.76	3.9±0.15	5.64	47	2000
10	105/0.254TS	3.0(Ref)	0.76	5.1±0.20	3.55	68	2000
8	165/0.254TS	4.27(Ref)	1.14	6.5±0.25	2.23	92	2000
6	263/0.254TS	5.39(Ref)	1.52	8.5±0.30	1.403	129	2000
4	300/0.3TS	6.80(Ref)	1.52	9.9±0.30	0.8820	176	2000
2	476/0.3TS	8.60(Ref)	1.52	11.5±0.40	0.5548	240	2000
CONDUCTOR 导 体	MATERIAL		材质		TINNED STRANDED COPPER(镀锡铜)		
INSULATION 绝 缘	MATERIAL		材质		SILICONE RUBBER硅胶(RoHS2.0)		
COLOR 颜色	PER REQUEST(依需求)						
ELECTRICAL CAPABILITY 电 气	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻(MΩ /KM20℃)					≥10	
	DIELECTRIC TEST 耐压测试(AC V/min)					2000	
	SPARK TEST 火花测试(V)					6000	
PHYSICAL CHARACTERS 物 性	AGING TEST老化测试				TENSILE STRENGTH(MIN) 抗张强度(最小)		ELONGATION(MIN) 伸长率(最小)
	INSULATION 绝缘			UNAGED老化前	3.45MPa		100%
MARKING 印 字	E347603 3135 **AWG 200℃ 600V VW-1 SHENGPAL SILICONE RUBBER 200℃ 600V FT2 TRIUMPHCABLE						
REMARK备注	**代表线号数						