



产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRPQ2918J-220M

我司品名:

OUR PART NAME

PQ电感

送样日期:

DATE SAMPLES

数 量:

QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: PQ2918J 22UH 20%

检查結果: 合格 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司，本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路 36 号 B 栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358


邮箱: dgxiangru@126.com

产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	PQ2918J 22UH 20%
我司物料编号 OUR PART NO	XRPQ2918J-220M	我司品名 OUR PART NAME	PQ电感


外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm




A	B	C	D	E	F	G	H	I			
28.0MAX	27.0MAX	18.8MAX	4.0±0.3	4.0±0.3	3.0±0.3	10.5±0.5	18.5±0.5	/			

2. Schematic 原理图



3. 焊接图 RECOMMENDED PCB LAYOUT



4. Features:特点:

- (1) 装配设计，结构坚固。
- (2) 高电感、大电流、低磁损耗、低ESR、小寄生电容。
- (3) 升温电流和饱和电流受环境影响较小。
- (4) 工作温度：-40~+125（含线圈温升）。

产品承认书


SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	PQ2918J 22UH 20%
我司物料编号 OUR PART NO	XRPQ2918J-220M	我司品名 OUR PART NAME	PQ电感

电性能参数

Part Number 型号	Inductance (uH) 电感量 At 100KHz/0.25V	直流电阻 DCR (mΩ)Max	Saturation current (A)饱和电流	Temperature rise current (A)温升 电流
XRPQ2918J-220M	22±20%	2.5	14.0	30

回流焊曲线 Reflow soldering profile:



存储条件 Storage conditions

- (1) 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-40～+125°C，相对湿度：30～70%。
- (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- (4) 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- (5) 产品应密封包装。

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
黄禾香	饶平	李振雄	