



产品规格说明书

品 名：ONN-LED 照明灯

規 格：ONN-M9Q

版 本：A1


日 期：2022-07-29



一、 产品简介：

1. 灯体采用一体式密封处理，简洁大方，精致美观；
2. 灯具外壳采用优质铝合金，表面氧化喷砂处理，散热好，耐腐蚀性高；
3. 灯具采透光用钢化玻璃+优质 PC 扩散板，亮度高，抗冲击性好；
4. 采用2835灯珠，该光源体积小、性价比高、稳定性好、热阻低、导热性能好、低光衰是照明灯具的最佳选择；
5. 灯具防护等级可达 IP67，且安装时外带密封胶垫；
6. 本产品可用于：数控机床、CNC 加工中心、数控铣床等其它对防护性要求较高的设备。


二、 产品标准图片、产品外观和安装尺寸图：





尺 寸 表			
L	L1	L2	D
280mm	250mm	252mm	133mm
360mm	330mm	332mm	173mm
430mm	400mm	402mm	208mm
730mm	700mm	702mm	358mm

安装简示图:



灯具安装说明:

- ① 在安装灯具前应先测试灯具是否正常工作，若正常工作可继续安装；如不能正常工作，请更换灯具；
- ② 根据灯具的安装开口尺寸，打好安装孔；
- ③ 将橡胶垫放到灯具背面对齐螺丝孔，用外径为 $\Phi 5\text{MM}$ 的沉头螺丝固定灯具并锁紧；
- ④ 接上电源通电，灯具正常工作。

注意事项： 不得带电危险作业，灯具完全安装完成后方可通电以正常工作。

三、基本参数:

型号	额定电压		可输入电压范围		色温范围
☐ ONN-M9Q-B1	AC220/DC24V		±2		6000-6500K
☐ ONN-M9Q-B2	AC220V/DC24V		±2		4000-4500K
☐ ONN-M9Q-B3	AC220V/DC24V		±2		2800-3200K
电源线长度:	约 0.5M				
安装方式:	✳ 螺丝安装				
规格长度:	☒ 280mm	☐ 360mm	☐ 430mm	☐ 730mm	☐
消耗功率:	12W	18W	24W	39W	
输入电流:	0.485A	0.75A	0.965A	1.625A	
光通量:	721.6LM	1108LM	1478LM	2401LM	
防护等级:	IP67		光源寿命:		50 000H
发光效率:	61-64Lm/W		显色指数 CRI:		Ra≥82
驱动电源:	/		功率因数:		PF=1.0
表面温度:	≤60℃		发光角度:		110°

四、环境要求:



环境温度:	-20~45℃
储存温度:	-40~70℃
环境湿度:	10~90%
储存湿度:	10~90%

五、编码原则：

ONN-M9Q- B 1- 280 (12W)	
① ② ③ ④	
①产品型号	M9Q
②电压	A. AC220V B. DC24V
③色温	1. 6000-6500K; 2. 4000-4500K; 3. 2800-3200K; 4. 其他色温
④尺寸和功率	280mm (12W) 、 360mm (18W) , 430mm (24W) , 730mm (39W)
安装方式	螺丝安装

六、包装参数：

包装材质	纸箱			
产品规格 (MM)	280	360	430	730
单品净重 (Kg)	0.44	0.57	0.68	1.16
单箱总重量 (Kg)	6	7.5	7.5	13.6
装箱数量 (PCS)	10	10	8	10
内箱尺寸 (L*W*H)	325*130*63mm	405*130*63mm	475*130*63mm	775*130*63mm
外箱尺寸 (L*W*H)	380*320*290mm	450*265*345mm	530*290*240mm	865*365*290mm





七、维修条例:

- 1、该产品保修期为 12 个月。保修期内在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围，按有偿服务收费：
 - (1) 涂改灯身日期的；
 - (2) 由于用户使用不当造成故障或损坏的；
 - (3) 灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理；
 - (4) 故障原因受外界因素干扰：如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的；
 - (5) 未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的；
 - (6) 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的；
 - (7) 由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的。
- 3、超过保修期，一律按标准收费， 服务费=修理工费+材料费+运费。