



产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XREP0910-100M

我司品名:

OUR PART NAME

EP电感

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

EP0910 10UH 20%

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路 36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	EP0910 10UH 20%
我司物料编号 OUR PART NO	XREP0910-100M	我司品名 OUR PART NAME	EP电感

外观尺寸 Appearance of size




单位 Unit: mm



A	B	C	D	E	F	G	H				
9.0±0.5	10.2MAX	10.2±0.5	1.2±0.15	1.9±0.5	8.0±0.5	5.5±0.5	/				

Carrier Tape Dimensions (mm)

Reel Dimensions (mm)





产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	EP0910 10UH 20%
我司物料编号 OUR PART NO	XREP0910-100M	我司品名 OUR PART NAME	EP电感

电性能参数

Part Number 型号	Inductance (uH) 电感量	精度	饱和电流 (A)	直流电阻 DCR (mΩ)Max	测试条件At	
XREP0910-100M	10	20%	5.6	18.50	100KHz/0.25V	

SCHEMATICS:

The schematic diagram shows two inductors represented by coils. The left coil has terminals labeled 'S' at the top and 'F' at the bottom. The right coil has terminals labeled 'F' at the top and 'S' at the bottom. Each coil has a solid dot on its left side, indicating a specific winding direction or polarity.

存储条件 Storage conditions			
(1) 存放货物的库房应满足以下条件: 温度: -10 ~ +40°C, 相对湿度: 30 ~ 70%。			
(2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中, 否则将引起端头氧化, 导致降低焊接性。			
(3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响, 产品应保管于货架上。			
(4) 产品保管在库房中, 应避免热冲击、振动以及直接光照等等。			
(5) 产品应密封包装。			
制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
黄禾香	饶平	李振雄	