



NSG21834 700V 大电流高、低侧 MOSFET/IGBT 驱动芯片

1 产品特性

- 自举工作的浮动通道
 - 最高工作电压为 700V
 - 兼容 3.3 V, 5V 和 15V 输入逻辑
 - dV/dt 耐受能力可达 ± 50 V/nsec
 - V_s 负压耐受能力达 -9V
 - 栅极驱动电压：10 V 到 20V
 - 高、低侧欠压锁定电路
 - 欠压锁定正向阈值 8.9V
 - 欠压锁定负向阈值 8.2V
 - 死区时间可通过外部电阻（RDT）调节：
 - $DT=400ns@RDT=0$
 - $DT=5\mu s@RDT=200k\Omega$
 - 芯片开通/关断传输延时
 - $Ton/Toff=130ns/130ns$
 - 高低侧延时匹配
 - 驱动电流能力：
 - 拉电流/灌电流=4.0A/4.0A
 - 符合 RoSH 标准
- SOP14 (S)

2 应用范围

- 电机控制
- 空调/洗衣机
- 通用逆变器
- 微型逆变器驱动程序


3 产品概述

NSG21834 是高压、高速功率 MOSFET/IGBT 高低侧驱动系列芯片，具有两个非独立传输通道。内部集成了高、低侧欠压锁定电路、过压钳位电路、和防直通锁定电路等保护电路，具备大电流脉冲输出能力，逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平，输出电流能力最大可达 4A，其浮地通道最高工作电压可达 700V。可用于驱动 N 沟道高压功率 MOSFET/IGBT 等器件。

器件信息

零件号	封装	封装尺寸（标称值）
NSG21834	SOP14	8.6mm x 3.9mm

简化示意图



4 产品选型

Part No.	High-side input	Low-side input	Anti-cross	Dead-time	VBS UVLO	Ton/Toff (ns)	IO+/IO- (A)
NSG21834	HIN	LIN	YES	可编程	YES	130/130	4.0/4.0

5 订购指南

产品名	打标印记	封装形式	装料形式	最小包装数量
NSG21834	 NSG21834 XXXXXX	SOP14	编带	3K/卷

6 修订历史

版本	修改内容	修改时间
V1.0	创建	2021.11.29
V2.0	产品特性及应用信息	2022.03.17



目录

1	产品特性	1
2	应用范围	1
3	产品概述	1
4	产品选型	2
5	订购指南	2
6	修订历史	2
7	引脚功能描述	4
8	产品规格	5
8.1	极限工作范围	5
8.2	ESD 额定值	5
8.3	额定功率	5
8.4	热量信息	5
8.5	推荐工作范围	5
8.6	电气特性	6
8.6.1	动态参数特性	6
8.6.2	静态参数特性	6
9	功能描述	7
10	NSG21834 说明	9
10.1	功能框图	9
10.2	典型应用电路	9
11	封装信息	10

7 引脚功能描述




图 7-1 14-脚 SOP 顶视图

表 7-1 芯片引脚描述

编号	名称	功能
1	HIN	高侧信号输入
2	LIN	低侧信号输入
3	VSS	数字地
4	DT	可编程死区输入
5	COM	功率地
6	LO	低侧输出
7	VCC	电源
8	NC	空引脚
9	NC	空引脚
10	NC	空引脚
11	VS	高侧浮动地
12	HO	高侧输出
13	VB	高侧浮动电源
14	NC	空引脚



8 产品规格

8.1 极限工作范围

为了正确地操作，器件应当在以下推荐条件下使用。无特殊说明的情况下，所有电压参数的额定值是以 COM 为参考的，电流参数以流入端口为正，环境温度为 25℃。

符号	定义	最小值	最大值	单位
V_B	高侧浮动电源电压	-0.3	725	V
V_S	高侧浮动地电压	$V_B - 25$	$V_B + 0.3$	
V_{HO}	高侧输出电压	$V_S - 0.3$	$V_B + 0.3$	
V_{CC}	低侧供电电压	-0.3	25	
V_{LO}	低侧输出电压	-0.3	$V_{CC} + 0.3$	
DT	死区输入电压	$V_{SS} - 0.3$	$V_{CC} + 0.3$	
V_{IN}	逻辑输入电压 ($\overline{HIN}$, $\overline{LIN}$)	$V_{SS} - 0.3$	$V_{SS} + 5$	
V_{SS}	数字地电压	$V_{CC} - 25$	$V_{CC} + 0.3$	V/ns
dVs/dt	允许偏移的瞬态电源电压	—	50	

8.2 ESD 额定值

符号	定义	最小值	最大值	单位
ESD	人体放电模式	1.5	—	kV
	机器放电模式 $\overline{HIN}$, $\overline{LIN}$	500	—	V

8.3 额定功率

符号	定义	最小值	最大值	单位
P_D	封装功率 ($T_A \leq 25^\circ\text{C}$)	—	0.625	W

8.4 热量信息

符号	定义	最小值	最大值	单位
R_{thJA}	结到环境的热阻	—	200	$^\circ\text{C}/\text{W}$
T_J	结温	—	150	$^\circ\text{C}$
T_S	存储温度	-55	150	
T_L	引脚温度	—	300	

8.5 推荐工作范围

为了正确地操作，器件应当在以下推荐条件下使用。无特殊说明的情况下，所有电压参数的额定值是以 COM 为参考的，电流参数以流入端口为正，环境温度为 25℃。

符号	定义	最小	最大	单位
V_B	高侧浮动电源电压	$V_S + 10$	$V_S + 20$	V
V_S	高侧浮动地电压	-9	700	
V_{HO}	高侧输出电压	V_S	V_B	
V_{CC}	低侧供电电压	10	20	
V_{LO}	低侧输出电压	0	V_{CC}	
V_{IN}	逻辑输入电压	V_{SS}	$V_{SS} + 5$	
DT	可编程死区输入电压	V_{SS}	V_{CC}	

V _{SS}	数字地电压	-5	5	
T _A	环境温度	-40	125	°C

8.6 电气特性

无特殊情况说明的情况下 T_A= 25℃, V_{CC}= V_B=15V, CL=1nF。

8.6.1 动态参数特性

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
t _{ON}	开通传输延时	—	130	220	ns	VS=0
t _{OFF}	关断传输延时	—	130	220		VS=0V or 700V
t _{sd}	shutdown 信号传播延时	—	130	220		
t _R	开启上升时间	—	40	60		VS=0V
t _F	关闭下降时间	—	20	35		
DT	死区时间	280	400	520		RDT=0
		4000	5000	6000		RDT=200k
MT	延迟匹配时间(t _{ON} , t _{OFF})	—	—	50		
MDT	死区时间匹配时间	—	—	60		

8.6.2 静态参数特性

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V _{CCUV+}	V _{CC} 欠压正向阈值	8	8.9	9.8	V	
V _{CCUV-}	V _{CC} 欠压负向阈值	7.4	8.2	9.0		
V _{CCUVHYS}	V _{CC} 欠压迟滞	—	0.7	—		
V _{BSUV+}	V _{BS} 欠压正向阈值	8	8.9	9.8		
V _{BSUV-}	V _{BS} 欠压负向阈值	7.4	8.2	9.0		
V _{BSUVHYS}	V _{BS} 欠压迟滞	—	0.7	—		
I _{LK}	高侧浮动电源泄漏电流	—	—	50	μA	VB=VS=700V
I _{QBS}	V _{BS} 静态电流	—	50	100		VIN=0V or 5V
I _{QCC}	V _{CC} 静态电流	—	150	240		
V _{IH}	高电平输入阈值电压	2.5	—	—	V	VCC=10~20V
V _{IL}	低电平输入阈值电压	—	—	0.8		
V _{OH}	电源与输出高电平之差	—	—	1.4		IO=0A
V _{OL}	输出低电平与地之差	—	—	0.1		IO=20mA
I _{IN+}	逻辑“1”输入偏置电流	—	25	60	μA	HIN=5V, LIN=0V
I _{IN-}	逻辑“0”输入偏置电流	—	—	2		HIN=0V, LIN=5V
I _{O+}	输出高短路脉冲电流	3.0	4.0	—	A	Vo=0V PW≤10μs
I _{O-}	输出低短路脉冲电流	3.0	4.0	—		Vo=15V PW≤10μs



9 功能描述




图 9-1 NSG21834 输入输出时序波形




图 9-2 传输时间波形定义




图 9-3 防直通死区时间波形定义

10 NSG21834 说明

10.1 功能框图




图 10-1 NSG21834 功能框图

10.2 典型应用电路




图 10-2 典型应用电路图

11.封装信息

SOP-14 Package Dimensions							
Size Symbol	MIN(mm)	TYP(mm)	MAX(mm)	Size Symbol	MIN(mm)	TYP(mm)	MAX(mm)
A	-	-	1.75	D	8.56	8.61	8.74
A1	0.10	-	0.225	E	5.80	6.00	6.20
A2	1.30	1.40	1.50	E1	3.70	3.90	4.10
A3	0.60	0.65	0.70	e	1.27BSC		
b	0.39	-	0.48	h	0.25	-	0.50
b1	0.38	0.41	0.43	L	0.41	-	0.89
c	0.21	-	0.26	L1	1.05BSC		
c1	0.19	0.20	0.21	θ	0	-	8°

SOP-14 Package Outlines

