

数据采集器

TH2552 TH2553 多路温度/数据记录仪

TH25521 八路数据采集模块

性能特点

- 全隔离万能输入，多种信号采集
- 热电偶 K, E, R, B, N, T, E, J, S, WRE5-26, WRE3-25
- 热电阻 Pt100, Cu50
- 电流 4-20mA, 0-10mA, 0-20mA
- 电压 0-5V, 0-10V, 1-5V



- 8CH
- 可插拔设计
- 适用于TH2552/TH2553多路数据/温度记录仪

技术参数

输入方式	输入类型	测量范围	测量精准度(AD累计16.7ms/20ms)	显示分辨率
热电阻	Pt100	-200℃至+660℃	±0.1%of rdg±0.3℃	0.02℃
	Cu50	-50.0-150.0℃	±0.1%of rdg±0.3℃	0.02℃
热电偶	S	+300℃至+1768℃	±0.05%of rdg±0.9℃	0.05℃
		0℃至+300℃	±0.05%of rdg±1.6℃	
	R	+300℃至+1768℃	±0.05%of rdg±0.8℃	0.05℃
		0℃至+300℃	±0.05%of rdg±1.6℃	
	B	+400℃至+600℃	±0.05%of rdg±1.7℃	0.05℃
		+600℃至+1820℃	±0.05%of rdg±1.0℃	
	K	-200℃至-100℃	±0.05%of rdg±0.9℃	0.05℃
		-100℃至+1372℃	±0.05%of rdg±0.6℃	
	N	0℃至+1300℃	±0.05%of rdg±0.6℃	0.05℃
	E	-100℃至+1000℃	±0.05%of rdg±0.6℃	0.05℃
		-200℃至-100℃	±0.05%of rdg±0.8℃	
电压	J	-100℃至+1200℃	±0.05%of rdg±0.6℃	0.05℃
		-200℃至-100℃	±0.05%of rdg±0.8℃	
	T	-100℃至+400℃	±0.05%of rdg±0.5℃	0.01℃
		-200℃至-100℃	±0.05%of rdg±0.8℃	
	W	+1500℃至+2315℃	±0.05%of rdg±1.1℃	0.05℃
		0℃至+1500℃	±0.05%of rdg±0.8℃	
	±10V	-11.000V至+11.000V	±0.05%of rdg±2 digit	1mV
电压	±5V	-5.500V至+5.500V	±0.05%of rdg±2 digit	1mV
	±1V	-1.1000V至+1.1000V	±0.05%of rdg±2 digit	0.1mV
	±500mV	-550.0mV至+550.0mV	±0.05%of rdg±2 digit	0.1mV
	±100mV	-110.0mV至+110.0mV	±0.05%of rdg±2 digit	0.01mV
	1-5V	+0.800V至+5.200V	±0.05%of rdg±2 digit	1mV
电流	4-20mA	+0.38mA至+21.00mA	±0.05%of rdg±2 digit	0.01mA
	0-20mA	0.00mA至20.00mA	±0.05%of rdg±2 digit	0.01mA
电阻	100Ω	0至100Ω	±0.1%of rdg±0.1Ω	0.01Ω

随机附件

热电偶X8