



继电器和接触器 > 继电器 > 信号继电器 > Signal Relays: SMT, PCB Mount, 2 Amp



继电器类型: RF Relay
端子排列方式: 1 Form C、SPDT、1 C/O
线圈励磁系统: 单稳态
触点额定电流: 2 A
性能类型: 标准

所有 Signal Relays: SMT, PCB Mount, 2 Amp (28)

产品特性

产品类型特性

继电器类型	RF Relay
-------	----------

结构特性

端子特性	鸥翼
端子排列方式	1 Form C、SPDT、1 C/O
端子极数	1

电气特征

打开端子间绝缘初始电介质	600 Vrms
端子极限关合电流	2 A
端子极限短时电流	2 A
端子极限连续电流	2 A
电压驻波比（高频参数）	1.07 @ 100MHz, 1.45 @ 900MHz
端子和线圈间绝缘初始电介质	1000 Vrms



绝缘初始电阻	1000000 MΩ
端子极限断开电流	2 A
线圈电阻	178 Ω
触点额定电流	2 A
端子电压额定值	220 VDC
线圈功率额定值	.14 W
线圈电压额定值	5 VAC
端子开关电压（最大值）	250 VAC

信号特征

隔离（高频参数）	-45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz
插入损耗（高频参数）	-.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz

主体特性

	2.5 oz
--	--------

接触件特性

端子电镀材料	金
端子材料	镍

端接特性

继电器连接类型	PCB 端接
端子配置	PCB SMT

机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------

尺寸

产品宽度	7.2 mm[.283 in]
产品长度	14.6 mm[.574 in]
产品高度	9.1 mm[.358 in]

使用环境

环境保护类别	RTIII
环境温度（最大值）	85 °C[85 °F]

操作/应用

驱动系统	DC
------	----



线圈励磁系统	单稳态
性能类型	标准

包装特性

封装方法	Reel, 盒和纸箱
------	------------

其他

长度类（机械）	14 – 16 mm
环境温度类	70 – 85 °C
高度类（机械）	9 – 10 mm
线圈功率额定值类	.05 – .3 W
宽度类（机械）	6 – 8 mm
端子电流类	0 – 2 A

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Axicom HF3



客户还购买了



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1462051-2_C_c-1462051-2-c.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1462051-2_C_c-1462051-2-c.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1462051-2_C_c-1462051-2-c.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Axicom Signal and High Frequency Relays \(RF Switches\) APPLICATION NOTE #2](#)

英文版本

[HF3 Relay Datasheet](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本