



# 产品说明书

GP 2009 系列显微镜广泛用于印刷品质量控制，印刷网点、角度大小的观察和印刷分色、丝印网目测量、彩印和套印误差测量；同时还包括细微鉴定、装配作业、品管和金属断面观察，是印刷业和电路板、精密电子原件、古董、珠宝、玉器等鉴定检测的必备工具。



## 操作指南:

首先按下电源开关点亮照明灯，把显微镜轻放在被测产品表面，旋转调节升降手轮，直至观察产品清晰为止。

## 主要参数:

型号	GP 2009-20K	GP 2009-40K	GP 2009-100K
放大倍率	20X	40X	100X
视场	φ 18mm	φ 18mm	φ 18mm
测微尺分辨率	0.05	0.025	0.01
尺寸	φ 63*210mm	φ 63*210mm	φ 63*210mm
重量	650g	650g	650g

## 维护和保养

显微镜是精密光学仪器，各零部件切勿随便拆卸，以免损害其操作效能和精度，如有故障应送至专业维修部门或特许经销商进行维修，仪器不使用时应放在干燥和有干燥剂的密闭容器里。