




- 技术指标:
- 1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
  - 2. 温度范围: -40° C~85° C.
  - 3. 额定电压: 125V, AC.
  - 4. 接触电阻: ≤0.02Ω.
  - 5. 绝缘电阻: ≥100MΩ

| Number of Contacts | Dimensions mm |       |       |       |      |
|--------------------|---------------|-------|-------|-------|------|
|                    | A             | B     | C     | D     | E    |
| 08                 | 2.40          | 3.45  | 5.10  | 4.20  | 4.00 |
| 10                 | 3.20          | 4.25  | 5.90  | 5.00  |      |
| 12                 | 4.00          | 5.05  | 6.70  | 5.80  |      |
| 14                 | 4.80          | 5.85  | 7.50  | 6.60  |      |
| 16                 | 5.60          | 6.65  | 8.30  | 7.40  |      |
| 18                 | 6.40          | 7.45  | 9.10  | 8.20  |      |
| 20                 | 7.20          | 8.25  | 9.90  | 9.00  |      |
| 22                 | 8.00          | 9.05  | 10.70 | 9.80  |      |
| 24                 | 8.80          | 9.85  | 11.50 | 10.60 | 8.00 |
| 26                 | 9.60          | 10.65 | 12.30 | 11.40 |      |
| 28                 | 10.40         | 11.45 | 13.10 | 12.20 |      |
| 30                 | 11.20         | 12.25 | 13.90 | 13.00 |      |
| 32                 | 12.00         | 13.05 | 14.70 | 13.80 |      |
| 34                 | 12.80         | 13.85 | 15.50 | 14.60 |      |
| 36                 | 13.60         | 14.65 | 16.30 | 15.40 |      |
| 38                 | 14.40         | 15.45 | 17.10 | 16.20 |      |
| 40                 | 15.20         | 16.25 | 17.90 | 17.00 |      |
| 44                 | 16.80         | 17.85 | 19.50 | 18.60 |      |
| 50                 | 19.20         | 20.25 | 21.90 | 21.00 |      |
| 60                 | 23.20         | 24.25 | 25.90 | 25.00 |      |
| 70                 | 27.20         | 28.25 | 29.90 | 29.00 |      |
| 80                 | 31.20         | 32.25 | 33.90 | 33.00 |      |
| 100                | 39.20         | 40.30 | 41.90 | 41.00 |      |

**Ordering Information**

HC-PBB 08 - \* - N - \* - H\* - \*\* - R - P - 04

PITCH: 05=0.5mm, 08=0.8mm  
1=单槽, 2=双槽  
No. of Pins: 08P~100P  
Nature: M=Male  
Plastic Height(H2): H1.2=1.2mm, H2.2=2.2mm, H4.0=4.0mm  
Contact Plating: G1:1u" Gold  
R=Reel, +Cap (可选)  
Post (可选)

| 序号 | 品名                  | 材质                    |  |  |  | GENERAL TOLERANCE | 制图    | 深圳市华灿天禄电子有限公司                            |                             |       |     |
|----|---------------------|-----------------------|--|--|--|-------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----|
| ①  | 0.8 Pitch双槽立式BTB 胶芯 | PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色 |  |  |  | DIM TOL           | 审核    | ShenzhenhuaciantianluELECTRONICS CO.,LTD |                             |       |     |
| ②  | 0.8 Pitch双槽立式BTB 端子 | 铜合金/表面镀锡              |  |  |  | X. X ±0.30        | 批准    | 产品名称                                     | BTB 0.8 双槽 公座 立贴            | 版本    | A   |
| ③  | 0.8 Pitch双槽立式BTB 吸盖 | LCP UL94 V-0, 颜色:黑色   |  |  |  | X. XX ±0.20       | 比例    | TITLE                                    | 带柱 编带+盖                     | REV.  |     |
|    |                     |                       |  |  |  | X. XXX ±0.10      | SCALE | 产品料号                                     | HC-PBB08-2-N-M-HX-G1-R-P-04 | 单位    | mm  |
|    |                     |                       |  |  |  | Angle ±3.0°       | 投影    | PART NO.                                 |                             | 页次    | 1/1 |
|    |                     |                       |  |  |  |                   |       | 材料                                       |                             | SHEET |     |