

增益实业

零件承认书



SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 001

增益型号: ZE044125T330MVL75

规格描述: 铁硅铝044 0.75mm*22TS 33UH±15% 立式 脚长5mm

日期: 2024/9/21

版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型: 磁环电感

日期: 2024/9/21

版本: A


图面规格变更履历表

PAGE: 1 of 4

SPECIFICATION

PAGE: 2 of 4

1. DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC




此处脚长由原来的8mm变更为5mm

- 注意事项 1 绕线平整。
2 外观清洁，无锡渣残留。

DIM	A	C	D	E				
mm	16.0	4.8	8.0	5.0				
SPEC	MAX	± 0.5	MAX	ref				

2. SCHEMATIC:(线路图)



3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	S	F	0.75mm	22TS REF	

	东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市清溪镇三星路1号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229	物料类型： 磁环电感
		日期：2024/9/21
		版本：A1
制订	张翔	审核
		刘业明
		核准
		柯文学

SPECIFICATION

PAGE: 3 of 4

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C
HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	33UH±15%
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	S---F	
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110	AC5mA 3 SEC 60HZ		

5. MATERIAL LIST:

NO	ITEM	MATERIAL	MANUFACTURER	UL NO
1	磁芯	HKH-044	ZEE/TOHO	
2	铜线	2UEW	PACIFIC	E201757
3				
4				

	东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229	物料类型: 磁环电感
		日期: 2024/9/21
		版本: A1
制订	张翔	审核
		刘业明
		核准
		柯文学

样品检测成绩表

PAGE: 4 of 4

客户名称:													
规格描述:													
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定					
				主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性	
				0.1	0.4	25°C	75%		OK		OK		OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器	<input type="checkbox"/> CH-9053	<input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC	<input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A <input type="checkbox"/> CH-100 <input type="checkbox"/> HY-7110 <input type="checkbox"/> HP-42841 <input type="checkbox"/> CH-1320 <input checked="" type="checkbox"/> HK-310 <input type="checkbox"/> TF-6815 <input type="checkbox"/> HK-1062 <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺					
		MΩ		MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
耐电压AC		SEC		SEC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
		KV		KV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)								
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G		
SPEC	33UH												
±	15%												
1	33.5												
2	33.8												
3	32.7												
4	32.6												
5	32.9												
6													
7													
8													
9													
10													
X													
R													
备注:													
		东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229				物料类型:		磁环电感					
						日期:		2024/9/21					
						版本:		A1					
						制订		张翔		审核		刘业明	