





Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall, dass die Unterlage ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder veröffentlicht noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.  
 All rights reserved, including possible patents or trademarks. No part of this document is to be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission.  
 Nur zur geschäftlichen oder auf Lohnkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Urheberrecht und sind ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder veröffentlicht noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.  
 These documents are approved for production.



ⓔ Oberfläche nach VDE 3400 Ref. 27

703 023 202 965 0..	rot	3020
703 023 203 965 0..	weiß	9010
703 023 204 965 0..	gelb	1016
703 023 205 965 0..	grün	6032
703 023 206 965 0..	blau	5002
703 023 207 965 0..	grau	7000
703 023 208 965 0..	schwarz	9005
703 023 209 965 0..	orange	2004
703 023 210 965 0..	violett	4005
703 023 216 965 0..	hellblau	5012
703 023 227 965 0..	grau	7035

4 = Prüfmaß / Variante



2:1

Hinweis: Silikon-Knickschutzhülse für Spannmutter 703 022 117 3.. 002 (Serie B, F, S) Spannmutter 753 022 117 3.. 002 (Serie L)

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Rahteil: Silikon LR3003/70		Rahgew.: PE-Modell-Nr.:	
Tolerierung nach DIN ISO 8015		Benennung: Knickschutzhülse		CAD-Nr.: 00028264	
f	20.03.14	Träger	2005	Tag	Name
e	13.06.13	A. Huber	Bearb.	27.01.	Lengmüller
d	17.09.12	Holzmüller	Gepr.		
c	02.03.09	Lengmüller	Norm.		
b	21.03.05	Lengmüller			
a	17.03.05	Lengmüller			
Aend:		Zeichnungs-Nr.: 703 023 2.. 965 ...		Bl.: 1	
		Masstab: 2:1		Verf. Paus:	




1

2

3

4



703 023 208 965 ...	schwarz	90 05
703 023 207 965 ...	grau	70 05
703 023 206 965 ...	blau	50 02
703 023 205 965 ...	grün	60 29
703 023 204 965 ...	gelb	10 16
703 023 203 965 ...	weiß	90 10
703 023 202 965 ...	rot	30 20
Zeichnungs-Nr.	Farbe	RAL-Nr.

703 023 2.. 965 100	9.8
703 023 2.. 965 090	8.8
703 023 2.. 965 080	7.8
703 023 2.. 965 070	6.8
703 023 2.. 965 060	5.8
703 023 2.. 965 050	4.8
703 023 2.. 965 040	3.8
Zeichnungs-Nr.	$\varnothing X$ in mm

Allgemeintoleranzen nach  
 DIN ISO 2768-mK  
 Tolerierung nach  
 DIN ISO 8015

Rahteil:

Silikon LR3003/70

Rohgew.:

PE-Modell-Nr.:

CAD-Nr.:

00028264

Bl.:

1

2005

Tag

Name

Benennung:

Maßstab:

Bearb.

27.01.

Lengmüller

Knickschutztülle

3:1

Gepr.

Norm.

Zeichnungs Nr.:

Vervielf. Pause

703 023 2.. 965 ...

Ersatz fuer:

Nr.



A perfect alliance.

d ----- 17.09.12 Hobmaier

c ----- 02.03.09 Lengmüller

b ----- 21.03.05 Lengmüller

a ----- 17.03.05 Lengmüller

Aend. zust.

Aend.-Mitt.

Datum

Name

CAD: Pro/ENGINEER

Only red stamped or on jobcard printed documents  
 are managed. These documents are approved for production.  
 ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt  
 noch später benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Only red stamped or on jobcard printed documents  
 are managed. These documents are approved for production.  
 ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt  
 noch später benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Only red stamped or on jobcard printed documents  
 are managed. These documents are approved for production.  
 ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt  
 noch später benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Only red stamped or on jobcard printed documents  
 are managed. These documents are approved for production.  
 ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt  
 noch später benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[703-023-203-965-060](tel:703-023-203-965-060)